

Profi-Steckdosenleisten MULTiversal, Zuleitung 1,4 m H05VV-F3G1,5mm²

Profi multiple socket outlet MULTiversal, cable 1,4 m H05VV-F3G1,5mm²

Artikelbezeichnung <i>Article description</i>		Art.-Nr <i>Art.No.</i>	EAN-Code <i>EAN code</i>	BE <i>PUC</i>
	<p>MULTiversal 7-fach mit Geräteschutz-Überspannungsfilter SAFETRONIC® schwarz/silber Netzfilter und ISDN-Absicherung, mit 2-polig beleuchtetem Schalter, optische und akustische Ausfallanzeige nach Überspannungsschaden, inkl. 2,5 m Telefonleitung, Maße: 784 mm lang, Befestigungsabstand 763 mm <i>black/silver</i></p> <p>MULTiversal 7-way with overvoltage filter SAFETRONIC®, mains filter and ISDN protection, with illuminated 2-pole switch, optical and acoustic overvoltage indicator in case of a fault, incl. 2,5 m telephone cable, length: 784 mm fixation distance: 763 mm</p>	2222.2001.9	4008224516587	2
	<p>MULTiversal 7-fach mit Geräteschutz-Überspannungsfilter SAFETRONIC® schwarz/silber Netzfilter und Antennen-Absicherung, mit 2-polig beleuchtetem Schalter, optische und akustische Ausfallanzeige nach Überspannungsschaden, inkl. 2,5 m Antennenleitung, Maße: 784 mm lang, Befestigungsabstand 763 mm <i>black/silver</i></p> <p>MULTiversal 7-way with overvoltage filter SAFETRONIC®, mains filter and antenna protection, with illuminated 2-pole switch, optical and acoustic overvoltage indicator in case of a fault, incl. 2,5 m antenna cable, length: 784 mm fixation distance: 763 mm</p>	2223.2001.2	4008224516594	2
	<p>MULTiversal Premium 6-fach aluminium/anthrazit mit 2-polig beleuchtetem Schalter, massives Kanalprofil aus eloxiertem Aluminium <i>aluminium/anthracite</i> Maße: 514 mm lang, Befestigungsabstand 494,8 mm</p> <p>MULTiversal Premium 6-way with illuminated 2-pole switch, Solid channel section from brushed aluminium length: 514 mm fixation distance: 494,8 mm</p>	2208.1501.3	4008224493901	2
	<p>MULTiversal Premium 5-fach mit Geräteschutz-Überspannungsfilter SAFETRONIC® aluminium/anthrazit und 2-polig beleuchtetem Schalter, massives Kanalprofil aus eloxiertem Aluminium, optische und akustische Ausfallanzeige nach Überspannungsschaden, Maße: 514 mm lang, Befestigungsabstand 494,8 mm <i>aluminium/anthracite</i></p> <p>MULTiversal 5-way with overvoltage filter SAFETRONIC® with illuminated 2-pole switch, Solid channel section from brushed aluminium, optical and acoustic overvoltage indicator in case of a fault, length: 514 mm fixation distance: 494,8 mm</p>	2212.1501.6	4008224493918	2
	<p>MULTiversal Premium 1+4-fach Master-Slave mit Geräteschutz-Überspannungsfilter SAFETRONIC® aluminium/anthrazit massives Kanalprofil aus eloxiertem Aluminium, optische und akustische Ausfallanzeige nach Überspannungsschaden, einstellbare Schaltschwelle (min. 15 W) Länge: 514 mm, Befestigungsabstand 494,8 mm <i>aluminium/anthracite</i></p> <p>MULTiversal 1+4-way Master-Slave with overvoltage filter SAFETRONIC®, Solid channel section from brushed aluminium, optical and acoustic overvoltage indicator in case of a fault, switched threshold (min. 15W), length: 514 mm fixation distance: 494,8 mm</p>	2213.1501.9	4008224493925	2
	<p>Zuleitung H 05 VV-F 3G1,5mm² für alle MULTiversal-/Powerversal-Varianten 3 m schwarz <i>black</i></p> <p>Cable H 05 VV-F3G1,5mm² for all types of MULTiversal/Powerversal 5 m schwarz <i>black</i></p>	1477.0301.9	4008224493994	1
		1477.0501.1	4008224494007	1