



# CMBH

## Combinaison chimique anti-éclaboussures


La Chemmaster offre une excellente résistance à divers acides, alcalis et produits chimiques industriels grâce à son matériau PVC robuste et durable de 380 g/m<sup>2</sup> à double enduction. Il s'agit donc d'un choix idéal pour une large palette d'opérations de manipulation de produits chimiques.

### Caractéristiques

- ▲ Fermeture éclair à anneau pour faciliter l'enfilage et le retrait avec des gants
- ▲ Double fermeture à bouton-pression pour une meilleure protection
- ▲ Cagoule compatible avec le port d'un casque
- ▲ Manches Raglan pour une plus grande liberté de mouvement
- ▲ Le vêtement peut être réutilisé s'il n'est pas contaminé ou endommagé
- ▲ Coutures piquées et soudées à haute fréquence
- ▲ Testée selon la norme ASTM F903



### Certifications



### Secteurs et applications appropriés

#### Secteurs d'activité

- ▲ Secteur maritime

#### Applications

- ▲ Manutention et conditionnement de produits chimiques
- ▲ Ingénierie des infrastructures
- ▲ Extraction et raffinage de combustibles fossiles

#### Europe

[sales@globus.com](mailto:sales@globus.com)  
+44 (0)161 877 4747  
+44 (0)161 877 4746

#### Middle East & Africa

[sales.gcc@globusgroup.com](mailto:sales.gcc@globusgroup.com)  
+971 4 882 9962  
+971 4 882 9963

#### Americas

[salesusa@globusgroup.com](mailto:salesusa@globusgroup.com)  
+1 83 337 54747



# CMBH

## Combinaison chimique anti-éclaboussures

### Informations de commande

<b>XS</b>	CCCMB/001300/GN0
<b>S</b>	CCCMB/001300/GN1
<b>M</b>	CCCMB/001300/GN2
<b>L</b>	CCCMB/001300/GN3
<b>XL</b>	CCCMB/001300/GN4
<b>XXL</b>	CCCMB/001300/GN5
<b>XXXL</b>	CCCMB/001300/GN6
<b>XXXXL</b>	CCCMB/001300/GN7

Nombre d'articles par  
boîte  
10 x Pièces

### Informations sur le produit

<b>Couleur</b>	Vert
----------------	------

### Informations supplémentaires

#### Légende des certifications



ou cliquez [ici](#)

#### Déclaration de conformité



ou cliquez [ici](#)

#### Voir le produit en ligne



ou cliquez [ici](#)

#### Europe

[sales@globus.com](mailto:sales@globus.com)  
+44 (0)161 877 4747  
+44 (0)161 877 4746

#### Middle East & Africa

[sales.gcc@globusgroup.com](mailto:sales.gcc@globusgroup.com)  
+971 4 882 9962  
+971 4 882 9963

#### Americas

[salesusa@globusgroup.com](mailto:salesusa@globusgroup.com)  
+1 83 337 54747