



## R-179

Gants d'impact à usage moyen dotés d'une paume en cuir synthétique bicouche résistant aux coupures



Antichoc



Abrasion



Coupures



Applications moyennes

# Gants d'impact à usage moyen dotés d'une paume en cuir synthétique bicouche résistant aux coupures

- **Protection certifiée :** Développés avec la F3 Technology™, les gants d'impact RINGERS® R179 comportent des articulations, un pouce et des doigts en TPR (caoutchouc thermoplastique), offrant une protection contre les chocs ANSI/ISEA 138 de niveau 2.
- **Poignée renforcée :** La paume en cuir synthétique durable de ces gants RINGERS® améliore la préhension, pour une meilleure protection de la main.
- **Défenses supplémentaires :** les gants de sécurité RINGERS® R179 sont dotés d'une couche de paume supplémentaire qui offre une résistance à la coupure de niveau F selon la norme EN 388 et une protection contre les chocs de niveau 2 selon la norme ANSI/ISEA 138.
- **Caractéristiques améliorées :** Elles sont fabriquées dans un matériau à haute visibilité, pour une meilleure sécurité sur le lieu de travail, et sont dotées d'une manchette à enfiler pour un ajustement plus sûr et une meilleure utilisation au quotidien.



### Secteurs industriels

- Énergie
- Construction
- Matériel industriel et biens d'équipement
- Métallurgie

### Applications

- Engagement et libération de colonnes de forage
- Chaînage de tiges
- Installation et retrait d'engins de forage
- Nettoyage et restauration environnementaux
- Manipulation de fer
- Maintenance et réparation de conduites/vannes
- Maniement de machines lourdes
- Réparation et maintenance d'équipements
- Manipulation de tuyaux
- Manipulation de matériaux à bords tranchants ou bruts de coupe
- Chargement de matières premières
- Transformation des métaux et traitement du verre
- Acheminement de pièces à la ligne de production
- Livraison d'équipements finis
- Entretien et maintenance de lignes de production



## R-179

Gants d'impact à usage moyen dotés d'une paume en cuir synthétique bicouche résistant aux coupures

### Principales propriétés

- **Conception brevetée en TPR** : Protection contre les chocs au niveau des articulations, du pouce et des doigts
- **Paume en cuir synthétique double couche** : meilleure adhérence et résistance aux coupures
- **Manchette élastique à enfiler** : facile à enfiler et à retirer

<small>Normes de performance & </small> <small>Conformité réglementaire</small>

### Conformité REACH



### Spécifications

| MARQUE   RÉF. | DESCRIPTION                                                        | Jauge | TAILLE                     | COULEUR DE L'ENDUCTION | CONDITIONNEMENT                    |
|---------------|--------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------|------------------------|------------------------------------|
| RINGERS® R179 | Matériau du support: PEHP<br>Modèle de manchette: Manchette longue |       | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | Rouge                  | 5 paires/sachet, 10 sachets/carton |

<small><small>Pour en savoir plus, visitez le site [www.ansell.com](http://www.ansell.com) ou contactez-nous aux coordonnées suivantes</small></small>

#### <small>Région Europe, Moyen-Orient et Afrique</small>

Ansell Healthcare Europe NV  
Riverside Business Park  
Blvd International, 55  
1070 Bruxelles, Belgique  
T : +32 (0) 2 528 74 00  
F : +32 (0) 2 528 74 01

<small>Région Amérique du Nord</small>  
Ansell Healthcare Products LLC  
111 Wood Avenue South,  
Suite 210  
Iselin, NJ 08830, USA  
T : +1 800 800 0444  
F : +1 800 800 0445

<small>Australie</small>  
Ansell Limited  
Level 3, 678 Victoria Street,  
Richmond, Vic, 3121  
Australia  
T : +61 1800 337 041  
F : +61 1800 803 578

<small>Région Asie-Pacifique</small>  
Ansell Global Trading Center  
(Malaysia) Sdn Bhd  
Prima 6, Prima Avenue  
Block 3512, Jalan Teknokrat 6  
T : +603 8310 6688  
F : +603 8310 6699

<small>Région Amérique du Sud et Caraïbes</small>  
Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.  
Blvd. Bernardo Quintana No. 7001-C,  
Q7001 Torre II,  
Suites 1304, 1305 y 1306,  
Col. Centro Sur, c.p. 76079  
Queretaro, Qro. Mexico  
T : +52 442 248 1544 / 248 3133

<small>Canada</small>  
Ansell Canada  
105 Lauder  
Cowansville, QC J2K 2K8  
Canada  
Tél. : 1 800 363 8340  
F : +1 800 267 3551

Ansell ainsi que le nom des produits suivis des symboles ™ et ® sont des marques commerciales ou déposées d'Ansell Limited ou de ses filiales. Brevets déposés aux États-Unis et brevets en instance aux États-Unis ou dans d'autres pays : [www.ansell.com/patentmarking](http://www.ansell.com/patentmarking) © 2025 Ansell Limited. Tous droits réservés.

Ni le présent document, ni aucune information y figurant, émise par Ansell ou pour son compte, ne constituent une garantie de la qualité marchande ou de l'adéquation d'un quelconque produit Ansell avec une application particulière. Ansell décline toute responsabilité quant à l'adéquation de gants sélectionnés par un utilisateur avec une application spécifique.

