

BALLISTOL PREMIUM ROSTSCHUTZ-ÖL

Produktmerkmale

Zum Schmieren beim Gewindeschneiden und Lösen festsitzender Verschraubungen und Gelenke

Besonderheiten

Ohne Wachs, Silikon oder PTFE
Verdrängt Feuchtigkeit
Beseitigt Quietschen und Knarzen
Beste Konservierung auch bei hoher Luftfeuchtigkeit und aggressiver Umgebungsluft

Anwendung / Praxistipps

Zur Pflege, Wartung und zum Schutz von Maschinen, Geräten, Präzisionswerkzeugen, Messgeräten, Formen und Stanzen
Ideal zur Langzeitkonservierung, zur Schmierung beim Gewindeschneiden und zum Lösen festsitzender Verschraubungen und Gelenke
Findet Anwendung in Industrie und Handwerk, bei Fahrzeugen aller Art, in der Schifffahrt, Landwirtschaft, in Haushalt und Garten sowie bei Angelgeräten



Erhältlich als	Art. Nr.
Spray 50 ml	25268
Spray 200 ml	25260
Spray 400 ml	25261
5 Liter	25264

Physikalische und chemische Merkmale

Aussehen: ölig, bräunlich
Geruch: nach Petroleum
Relative Dichte: ca. 0,86 g/cm³
Untere Explosionsgrenze: ca. 1,5 Vol-%
Obere Explosionsgrenze: 10,9 Vol-%
Viskosität kinematisch: ca. 21 mm²/s
Temperatureinsatzbereich: -40 °C bis ca. +150 °C

Gefahrenhinweise

Flüssig: Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Spray: Extrem entzündbares Aerosol. Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten.

Wichtige Produktvorteile

- Schützt lange Zeit gegen Rost
- Verdrängt Feuchtigkeit
- Beseitigt Quietschen und Knarzen
- Neutral gegenüber Gummi und Kunststoffen
- Kontaktspray und Rostlöser
- Verharzt nicht
- Extrem breites Anwendungsgebiet: in Industrie, Handwerk, Haushalt, Fahrzeugen, Landwirtschaft, etc.
- Frei von tierischen Ölen
- Ohne Wachs, Silikon, Säure und PTFE



Weitere Produkte der BALLISTOL-Technikserie

Feinmechanik-Öl
Werkstatt-Öl
Mehrzweckfett
Silikon-Öl
Kupfer-Grafit-Spray u.v.m.



BALLISTOL GmbH
Ballistolweg 1
84168 Aham
Tel. +49 (0) 8744 9699-0
Fax +49 (0) 8744 9699-99
info@ballistol.de
www.ballistol.de