



DELTA NEMA SCHUKO titanweiß NEMA 5-20 R 125V 20A 2-polig+E NEMA 5-20 R 125V 20A

Ausführung	
Produkt-Markenname	DELTA
Produkt-Bezeichnung	Steckdose
Ausführung des Produkts	NEMA
Ausführung der Abdeckung	Zentralplatte
Ausführung der Sonderstromversorgung	ohne Sonderstromversorgung
Ausführung der Steckdose nach VDE 0620 für erschwerte Bedingungen	Nein
Ausführung des Phasenabgriffs	Nein
Allgemeine technische Daten	
Kennzeichnung der Steckdose	ohne Aufdruck
Montageart	Befestigung mit Schraube
Oberflächenbearbeitung	sonstige
Werkstoff	Thermoplast
Versorgungsspannung	
Betriebsspannung Nennwert	125 V
Versorgungsspannungsfrequenz Bemessungswert	50 Hz
Schutzart und Schutzklasse	
Schutzart IP	IP20
Hauptstromkreis	
Betriebsstrom Nennwert	20 A
Erscheinungsbild	
Farbe	titanweiß
Produktdetails	
Produktbestandteil	
• Auswurfvorrichtung	Nein
• Beschriftungsfeld	Nein
• erhöhter Berührungsschutz	Nein
• Fehlerstrom-Schutzeinrichtung	Nein
• Feinsicherung	Nein
• integriert Funktionsbeleuchtung	Nein
• integriert Leuchtmittel	Nein
• integriert Orientierungsbeleuchtung	Nein
• Klappdeckel	Nein
Produkteigenschaft	
• abschließbar	Nein
• halogenfrei	Ja
• transparent	Nein
Produktfunktion	
Produktfunktion	

- Steckdose schaltbar
- Überspannungsschutz

Nein

Nein

Anzahl

Anzahl der Einheiten 1

Anzahl der Steckdosen schaltbar 0

Anschlüsse

Anordnung der Kontakte diagonal Nein

Ausführung des elektrischen Anschlusses Steckklemme

Mechanischer Aufbau

Höhe 70 mm

Breite 70 mm

Tiefe 45 mm

Befestigungsart Unterputz

Material des Gehäuses Kunststoff

Umwelt-Fußabdruck

Umweltproduktdeklaration (EPD) Ja


Treibhauspotential [CO₂ eq] gesamt 4,77 kgTreibhauspotential [CO₂ eq] während Herstellung 0,284 kgTreibhauspotential [CO₂ eq] während Betrieb 4,48 kgTreibhauspotential [CO₂ eq] nach End of Life 7,42E-5 kg**Approbationen Zertifikate**

allgemeine Produktzulassung

Sonstige

Umwelt

[Sonstige](#)[Bestätigung](#)**Umwelt**[Umweltbestätigung](#)**Weitere Informationen****Informationen zur Verpackung**<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109813875>**Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)**<http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge>**Industry Mall (Online-Bestellsystem)**<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=5UB1534>**Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)**<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/5UB1534>**Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)**http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=5UB1534**CAX-Online-Generator**<http://www.siemens.com/cax>**Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)**<http://www.siemens.de/ausschreibungstexte>



letzte Änderung:

04.04.2025 

