

Chargeur de batterie intelligent multifonction Flash 12/24V

CHB-35

SAM Outillage
10 rue Camille de Rochetaillée - 42000 Saint-Etienne - France
RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €
https://www.sam-outillage.fr/

Photos et textes non contractuels. Ne pas jeter sur la voie publique.
Seule la version électronique fait foi. - Version du 2026-08-07 14:03:44



DESCRIPTION

Chargeur de batterie intelligent multifonction Flash 12/24V

Le chargeur de batterie multifonction est l'outil incontournable pour les protocoles diagnostics et la reprogrammation du calculateur. L'appareil possède 4 modes et il s'utilise sur les batteries de tous types et de toutes tailles.

Mode Charge : Le logiciel avancé du chargeur est optimisé pour charger correctement et complètement une grande variété de batteries, au plomb (Flooded, AGM, EFB, GEL), comme au lithium (LiFePo4) de 20Ah à 1200Ah.

Mode Test : Le chargeur de batterie est capable de tester à la fois la batterie et le système de démarrage d'un véhicule. Ces 2 tests permettent d'identifier rapidement tout problème potentiel sur un véhicule sans équipement supplémentaire.

Mode Diagnostic : Ce mode sélectionne la tension de sortie pour adapter le chargeur de batterie multifonction aux besoins du véhicule. Il permet également de tester et de reprogrammer les ordinateurs de bord du véhicule dans un environnement sûr et stable.

Mode Showroom : Ce mode permet de bénéficier de toute l'énergie nécessaire pour garder son véhicule en mode démonstration. Cela permet aux feux, aux systèmes électroniques et aux auxiliaires du véhicule de fonctionner sans

Photos et textes non contractuels. Ne pas jeter sur la voie publique.
Seule la version électronique fait foi. - Version du 2026-08-07 14:03:44

endommager ou décharger profondément la batterie de démarrage. Le chargeur peut être dissimulé sous le véhicule, à l'abri des regards.

Tension d'entrée : 200-240V AC

Puissance d'entrée : 900W

Courant de charge maximum : 24V-17.5A / 12V-35A

Fréquence : 50/60 Hz

Longueur du câble : 3m

Tension de charge : 12/24V

Capacité de la batterie plomb-acide : 15~1000A

DONNÉES SPÉCIFIQUES

Désignation	CHARGEUR DE BATTERIE INTELLIGENT MULTIFONCTION 12V 24V
Référence commerciale	CHB-35
Poids (kg)	5
Largeur (mm)	243
Longueur (mm)	257
Hauteur (mm)	100
Garantie	M1 | Garantie SAM Appareil et Machine

Garantie appliquée

M1 | Garantie SAM Appareil et Machine
Garantie avec limitation de durée dans le temps, sur les outils techniques, appareils et machines utilisés dans des conditions normales. La durée est précisée par le chiffre après la lettre M : 1 à 5 ans.

>> En savoir plus

OUTILLAGE SPÉCIFIQUE AUTOMOBILE