

# PSD-S OE LED FL BU - Optisches Element



2700134

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2700134>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.

LED-Blitzlichtelement, 24 V DC, Doppelblitz, blau



## Ihre Vorteile

- Werkzeugloser Elementwechsel
- Hohe Leucht- und Farbintensität
- Beliebig kombinierbar
- LED-Lebensdauer mind. 50.000 h
- Hohe Wahrnehmung dank Doppelblitz
- Schutzart IP65

## Kaufmännische Daten

Artikelnummer	2700134
Verpackungseinheit	1 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Verkaufsschlüssel	B1 - Markierung Montage
Produktschlüssel	DRL112
GTIN	4046356491266
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	87,9 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	71 g
Zolltarifnummer	85318070
Ursprungsland	DE

# PSD-S OE LED FL BU - Optisches Element



2700134

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2700134>

## Technische Daten

### Hinweise

Hinweis zur Anwendung

Hinweis zur Anwendung

Nur für den industriellen Einsatz

### Artikeleigenschaften

Produkttyp	Signalelement
Produktfamilie	PSD-S
Anwendungsbereich	Signalsäule

### Elektrische Eigenschaften

#### Allgemein

Eingangsspannung	24 V DC
Einschaltstrom maximal	max. 200 mA
Stromaufnahme	typ. 35 mA
Art des Leuchtmittels	LED
Einschaltdauer	100 %
Lebensdauer elektrisch	max. 50 000 h
Art des optischen Signals	LED-Blitzlicht mit Doppelblitz
Signalfrequenz	ca. 1 Hz

### Maße

Höhe	65,5 mm
Durchmesser	70 mm

### Materialangaben

Kalottenfarbe	blau
Material	Polycarbonat PC

### Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

#### Umgebungsbedingungen

Schutzart	IP65 (in montiertem Zustand oder mit Abschlussdeckel)
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-20 °C ... 50 °C

### Montage

Montageart	Steckmontage (Dichtung bei jedem Element vormontiert)
Einbaulage	beliebig

# PSD-S OE LED FL BU - Optisches Element



2700134

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2700134>

## Zulassungen

☞ Zum Herunterladen von Zertifikaten besuchen Sie die Produktdetailseite: <https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2700134>



cULus Listed

Zulassungs-ID: E123528

# PSD-S OE LED FL BU - Optisches Element



2700134

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2700134>

## Klassifikationen

### ECLASS

ECLASS-13.0	27371220
-------------	----------

### ETIM

ETIM 9.0	EC000232
----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	46171600
-------------	----------

# PSD-S OE LED FL BU - Optisches Element



2700134

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2700134>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja
Ausnahmeregelungen soweit bekannt	7(a), 7(c)-l

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50  Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
--	--

### EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Lead(CAS-Nr.: 7439-92-1)
SCIP	801a28b6-d9bf-4602-94e4-f81477c5cf3c

Phoenix Contact 2025 © - Alle Rechte vorbehalten

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH

Flachmarkstraße 8

D-32825 Blomberg

+49 52 35/3-1 20 00

[info@phoenixcontact.de](mailto:info@phoenixcontact.de)