





Opschriftplaatje voor klikken of kleven op plaatjeshouder, Afmetingen plaatje 12,5x27 mm, Plaatje zilver, Letters zwart, met opschrift: Ein



productmerknaam	SIRIUS ACT
productbenaming	Opschriftplaatje
producttypebenaming	3SU1
Algemene technische gegevens	
beschermingsklasse IP	IP66, IP67, IP69 (IP69K)
schokbestendigheid	categorie 1, klasse B
<ul style="list-style-type: none">• voor toepassingen bij het spoor volgens EN 61373	
trillingsbestendigheid	categorie 1, klasse B
<ul style="list-style-type: none">• voor toepassingen bij het spoor volgens EN 61373	
Inbouw/ bevestiging/ afmetingen	
hoogte	12,5 mm
breedte	27 mm
Toebehoren	
materiaal van het toebehoren	Kunststof
bevestigingswijze van het plaatje	vastklikken/vastplakken
markering van het opschriftplaatje voor commandoapparaten	Aan

vorm van het opschriftplaatje voor commandoapparaten	rechthoekig
kleur van het opschriftplaatje	zilver/zwart (bord/opschrift)

Approbaties/ certificaten

General Product Approval		Declaration of Conformity		Test Certificates
 CSA	 UL		 EG-Konf.	Miscellaneous Type Test Certificates/Test Report

Marine / Shipping

 ABS	 LRS	 PRS	 RINA	 RMRS	 DNV-GL DNVGL.COM/AF
--	--	--	---	---	---

other

[Confirmation](#)

Verdere informatie

Informatie- en downloadcenter (catalogi, brochures,...)

www.siemens.com/sirius/catalogs

Industry Mall (online-bestelsysteem)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/nl/nl/Catalog/product?mlfb=3SU1900-0AC81-0AB0>

CAX-online-generator

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3SU1900-0AC81-0AB0>

Service&Support (handboeken, gebruiksaanwijzingen, certificaten, prestatiegrafieken, FAQ's,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/nl/ps/3SU1900-0AC81-0AB0>

Fotodatabank (productfoto's, 2D-maatschetsen, 3D-modellen, apparaatschakelschema's, EPLAN macro's, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SU1900-0AC81-0AB0&lang=en



Laatste wijziging:

07-10-2019