



ITALIANO

Scheda tecnica

**Armadietto RS Pro in acciaio con ruote a 7 cassetti,
975mm x 450 mm x 890mm**

Codice RS: **833-5903**



Dettagli sul prodotto

L'armadietto portautensili professionale RS Pro è dotato di una struttura in lamiera d'acciaio elegante e durevole con rivestimento a polvere opacizzante elettrostatico per una maggiore durata e protezione dai graffi. È dotato di sette cassetti con dimensioni extra grandi per il massimo spazio di immagazzinamento, con meccanismo di bloccaggio centrale per una maggiore sicurezza. Il cassetto fornisce guide con cuscinetti a sfere a basso attrito per un'apertura uniforme e durevole. In questo armadietto, ogni cassetto può contenere fino a 4 moduli utensili in schiuma EVA per una disposizione personalizzata degli utensili. L'armadietto presenta supporti laterali con ampio spazio per lo stoccaggio di bombolette spray, lubrificanti e rotoli di carta assorbente. È dotato di ruote resistenti all'olio per impieghi pesanti, con 2 ruote fisse e 2 girevoli per una facile sterzata. Questo armadietto misura 975 x 450 x 710 mm.

Caratteristiche e vantaggi

- Meccanismo di bloccaggio centrale per evitare l'apertura involontaria del cassetto durante il trasporto
- Piano di lavoro incassato con tappetino di alta qualità, eccellente come banco da lavoro temporaneo e per lo stoccaggio di utensili sfusi
- Armadietto mobile con 7 cassetti di dimensioni extra-large per il massimo spazio di stoccaggio
- Ogni cassetto può contenere fino a 4 moduli utensili in schiuma EVA per una disposizione personalizzata degli utensili
- Supporti laterali con ampio spazio per lo stoccaggio di bombolette spray, lubrificanti e rotoli di carta assorbente
- Guide con cuscinetti a sfere ad attrito ridotto per un meccanismo scorrevole e di lunga durata
- Cassetti completamente allungabili per facilitare l'accesso a utensili e componenti
- Ruote a prova d'olio per impieghi pesanti. 2 fisse, 2 girevoli per una facile manovrabilità
- Il meccanismo Smart Lock su ogni cassetto mantiene i cassetti chiusi evitandone l'apertura accidentale



ITALIANO

Specifiche:

Dimensioni	875 x 890 x 450 mm
Altezza	975 mm
Lunghezza	890 mm
Materiale	Acciaio
Numero di cassette	7
Tipo	Armadietto con ruote
Peso	72,5 kg
Ruote	Sì
Larghezza	450 mm