

## 圧着工具 - CRIMPFOX-M - 1212072

このPDF文書に表示されているデータはフエニックス・コンタクトのオンラインカタログから作成したものです。全データはユーザーマニュアルに記載されています。ダウンロードの規定は有効です  
(<http://phoenixcontact.jp/download>)




圧着端子ダイをあらゆる端子に合わせて交換可能

### 特長

- ✓ インサートにはさまざまな種類がありすべてのアプリケーションでスペース節約型の汎用ツールになる
- ✓ CRIMPFOX-M圧着工具の特長の1つに工具を使用せずに圧着インサートをすばやく交換できることがある
- ✓

### 基本情報

梱包	1 pc
GTIN	 4 046356 452519
1個あたりの重量 ( 梱包を含まない )	499.001 GRM
関税	82032000
生産国	スウェーデン

### 技術データ

#### 寸法

長さ ( b )	234 mm
高さ	31 mm
幅 ( a )	64 mm

#### その他

色	黒
圧縮	ユニバーサル

### 分類

#### eCl@ss

eCl@ss 4.0	21040301
eCl@ss 4.1	21040301
eCl@ss 5.0	21040301
eCl@ss 5.1	21040301

# 圧着工具 - CRIMPFOX-M - 1212072

## 分類

### eCl@ss

eCl@ss 6.0	21043811
eCl@ss 7.0	21043811

### ETIM

ETIM 2.0	EC001186
ETIM 3.0	EC001186
ETIM 4.0	EC001186
ETIM 5.0	EC000168

### UNSPSC

UNSPSC 6.01	27112118
UNSPSC 7.0901	27111518
UNSPSC 11	23171604
UNSPSC 12.01	27111518
UNSPSC 13.2	27111518

## 認証

### 認証

---

### 認証

### EAC

---

### 防爆認証

---

### 提出した認証

---

### 認証の詳細

EAC
-----

## アクセサリ

### アクセサリ

### ダイ

## 圧着工具 - CRIMPFOX-M - 1212072

### アクセサリ

交換用ダイ - CRIMPFOX-M SR 6-1/DIE - 1212471



ダイ、MC3ソーラーコネクタ用、側面挿入、2.5~6 mm<sup>2</sup>

---

交換用ダイ - CRIMPFOX-M SR 6-2/DIE - 1212472



ダイ、MC4ソーラーコネクタ用、側面挿入、2.5~6 mm<sup>2</sup>

---

交換用ダイ - CRIMPFOX-M SR 6-3/DIE - 1212473



ダイ、SOLARLOKソーラーコネクタ用、側面挿入、2.5~6 mm<sup>2</sup>

---

交換用ダイ - CRIMPFOX-M 10/DIE - 1212080



ダイ、CRIMPFOX M用、棒端子0.25~10 mm<sup>2</sup>用

---

交換用ダイ - CRIMPFOX-M 25/DIE - 1212081



ダイ、CRIMPFOX M用、棒端子16~25 mm<sup>2</sup>用

---

## 圧着工具 - CRIMPFOX-M - 1212072

### アクセサリ

#### 交換用ダイ - CRIMPFOX-M 50/DIE - 1212082



ダイ、CRIMPFOX M用、棒端子35～50 mm<sup>2</sup>用

---

#### 交換用ダイ - CRIMPFOX-M RCI 2,5/DIE - 1212074



ダイ、CRIMPFOX M用、絶縁スリーブなし圧着端子0.5～1.5 mm<sup>2</sup>および1.5～2.5 mm<sup>2</sup>用 ( 赤、青 )、一体型収納箱に格納

---

#### 交換用ダイ - CRIMPFOX-M RCI 6/DIE - 1212073



ダイ、CRIMPFOX M用、絶縁スリーブなし圧着端子0.1～0.4 mm<sup>2</sup>および4～6 mm<sup>2</sup>用 ( 緑、黄 )、一体型収納箱に格納

---

#### 交換用ダイ - CRIMPFOX-M RC 2,5/DIE - 1212078



ダイ、CRIMPFOX M用、絶縁スリーブなし圧着端子0.75～2.5 mm<sup>2</sup>用

---

#### 交換用ダイ - CRIMPFOX-M RC 6/DIE - 1212079



ダイ、CRIMPFOX M用、絶縁スリーブなし圧着端子0.5～6 mm<sup>2</sup>用

---

## 圧着工具 - CRIMPFOX-M - 1212072

### アクセサリ

交換用ダイ - CRIMPFOX-M RC 10/DIE - 1212077



ダイ、CRIMPFOX M用、絶縁スリーブなし圧着端子4 ~ 10 mm<sup>2</sup>用

---

交換用ダイ - CRIMPFOX-M SC 1/DIE - 1212083



ダイ、CRIMPFOX M用、絶縁スリーブ無しタブ端子0.1 ~ 1 mm<sup>2</sup>用

---

交換用ダイ - CRIMPFOX-M SC 2,5/DIE - 1212084



ダイ、CRIMPFOX M用、絶縁スリーブ無しタブ端子0.5 ~ 2.5 mm<sup>2</sup>用

---

交換用ダイ - CRIMPFOX-M SC 6/DIE - 1212085



ダイ、CRIMPFOX M用、絶縁スリーブ無しタブ端子0.5 ~ 6 mm<sup>2</sup>用

---

交換用ダイ - CRIMPFOX-M TC 4/DIE - 1212075



ダイ、CRIMPFOX M用、棒状端子0.14 ~ 4 mm<sup>2</sup>用

---

## 圧着工具 - CRIMPFOX-M - 1212072

### アクセサリ

交換用ダイ - CRIMPFOX-M TC 10/DIE - 1212076



ダイ、CRIMPFOX M用、棒状端子6～10 mm<sup>2</sup>用

---

交換用ダイ - CRIMPFOX-M CX-1/DIE - 1212087



ダイ、CRIMPFOX M用、同軸コネクタRG 174、RG 179 / BNC / TNC用

---

交換用ダイ - CRIMPFOX-M CX-2/DIE - 1212088



ダイ、CRIMPFOX M用、同軸コネクタ ( BNC/TNC ) RG 58/59/62/71用

---

交換用ダイ - CRIMPFOX-M CX-3/DIE - 1212089



ダイ、CRIMPFOX M用、同軸コネクタCATV RG 6,59用

---

交換用ダイ - CRIMPFOX-M RJ45/DIE - 1212090



ダイ、CRIMPFOX M用、シールドなしRJ45コネクタ用

---

## 圧着工具 - CRIMPFOX-M - 1212072

### アクセサリ

交換用ダイ - CRIMPFOX-M RJ11/DIE - 1212091



ダイ、CRIMPFOX M用、シールドなしRJ11コネクタ用

---

交換用ダイ - CRIMPFOX-M HS-1/DIE - 1212282



ダイス、CRIMPFOX-M用、0.1~0.4 mm<sup>2</sup>および4~6 mm<sup>2</sup>の圧縮コネクタ用 ( 緑、黄 )、モジュール収納箱に格納

---

---