



CONNECTED TO INNOVATION

Il **PPS SQ** consente di **distribuire l'energia dell'aria compressa direttamente sulla postazione di lavoro** con un design ergonomico, compatto ed estetico.



PREVOST PIPING SYSTEM



UNA GAMMA COMPLETA DI ACCESSORI PER CREARE IL VOSTRO AMBIENTE IDEALE

ELEMENTI DI RACCORDO PER IL COLLEGAMENTO DI 2 BARRE PROFILATE IN **PPS SQ**

- Raccordi di unione
- Flange di raccordo
- Raccordi di connessione

AVANTAGI ⊕

- 100% alluminio
- Postazioni di lavoro ergonomiche
- Risparmio di spazio
- Modularità
- Qualità e sicurezza
- Impermeabilità garantita
- Comfort per l'utente

CARATTERISTICHE

- Pressione : -0,98 bar a +16 bar
- Temperatura : da -20 °C a +80 °C

ACCESSORI

- **Moschettone scorrevole**
Codice PPS SQSH8



- **Presa di derivazione con valvole**
Codice PPS SQBFV



- **Presa di derivazione filettata**
Codice PPS SQ09C2512



- **Raccordo di connessione**
Codice PPS SQFRL2512



- **Raccordo di unione**
Codice PPS SQUN25




- **Raccordo di collegamento trasversale**
Codice PPS1 CR27



- **Raccordo di connessione**
Codice PPS JN2527



- **Presa di derivazione**
Codice PPS SQBFT



PROFILI RETTANGOLARI

PER IL VOSTRO POSTO DI LAVORO

Colore : **blu o grigio**

Dimensioni : **1 m o 2 m**

Dimensioni sezione rettangolare : **30 x 45 mm**



Diametro interno : **Ø 25 mm**

■ Codice PPS BSQ2510

■ Codice PPS BSQ2520

■ Codice PPS GSQ2510

■ Codice PPS GSQ2520




Il design della sezione del profilo **PPS SQ** include una scanalatura che consente l'utilizzo di accessori (dadi, ecc.) **compatibili con i profili più comuni sul mercato**.

È il complemento essenziale delle reti d'aria **PREVOST PIPING SYSTEM** e viene installato alla base dei pluviali della rete attuale per garantire che l'aria compressa venga erogata al punto di utilizzo finale:

- Postazioni di lavoro individuali
- Linee di macchine automatiche

ACCESSORI




■ Collare di fissaggio

Codice PPS SQCI25HN8



■ Collare di fissaggio

Codice PPS SQCI25



Prevost SAS - 15 rue du Pré Faucon - CS 90208 - Annecy-le-Vieux - 74940 Annecy - France
Tel : +33 (0)4 50 64 04 45 - sales@prevost.eu - www.prevost.eu

SAS capital: 1 840 000 Euros - RCS Annecy: B 313195026 - Siret: 313 195 026 00072
Questo documento non può essere considerato come un documento contrattuale. Ci riserviamo il diritto di modificare le specifiche dei prodotti senza obbligo di preavviso. Pubblicazione **PREVOST 2023** - Stampato in Francia

