



INSTA 接触器 带 1 个常开触点和 1 个常闭触点，触点用于 230V AC，400V 20A 控制 230V AC

版本	
产品品牌名称	SENTRON
产品名称	Insta 接触器
产品的规格	1 个常开触点 1 个常闭触点
电压类型 工作电压	AC
电压类型 工作电压 用于操控装置	AC
电源电压	
工作电压 测定值	
• 最小值	230 V
• 最大值	230 V
防护等级	
防护等级 IP	IP20
交换容量	
通断能力有效功率 白炽灯负载时	1 000 W
耗散	
损耗功率 [W] 电流测定值时 AC 时 在热运行状态中 每个电极	1.7 W
控制电流	
控制馈电电压	
• 测定值	230 V
• 测定值 最大值	230 V
产品详细信息	
产品组件 用于手动切换的滑杆	否
常闭触点数量	1
常开触点数量	1
产品扩展 可安装 辅助装置	是
连接	
安装提示或装配说明	应规划隔离物以确保散热
机械设计	
高度	90 mm
宽度	18 mm
深度	71 mm
安装深度	0 mm
宽度分配单元的数量	1
净重	141 g

Environmental footprint	
环保产品声明(EPD)	是
全球变暖潜能值 [CO2 当量] 总计	212 kg
全球变暖潜能值 [CO2 当量] 制造期间	1.36 kg
全球变暖潜能值 [CO2 当量] 运行期间	211 kg
全球变暖潜能值 [CO2 当量] 使用寿命终止后	-0.106 kg

认可 证书
General Product Approval



[Confirmation](#)

[Miscellaneous](#)

[Miscellaneous](#)


General Product Approval	Test Certificates	other	Environment
	Special Test Certificate	Miscellaneous	Confirmation
			
			Environmental Confirmations

Environment

[Environmental Confirmations](#)

更多信息

包装信息
<https://support.industry.siemens.com/cs/cn/zh/view/109813875>
Information- and Downloadcenter (产品目录, 产品介绍册, ...)
<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>
Industry Mall (网上订购系统)
<https://mall.industry.siemens.com/mall/zh/zh/Catalog/product?mlfb=5TT5801-0>
Service&Support (用户手册, 操作说明书, 认证证书, 特性曲线, 常见问题,...)
<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/zh/ps/5TT5801-0>
图片数据库 (产品照片, 2D比例图, 3D模型, 设备电路图, ...)
http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5TT5801-0
CAx-Online-Generator
<http://www.siemens.com/cax>
Tender specifications
<http://www.siemens.com/specifications>



上一次修改: 2023/11/3 

