

Zubehör für Leitungsschutzschalter MCB

Accessories for miniature circuit breaker

	Artikelbezeichnung <i>Article description</i>	Bemessungsstrom <i>rated current</i>	Art.-Nr <i>Art.No.</i>	EAN-Code <i>EAN code</i>	BE <i>PUC</i>
	Arbeitsstromauslöser für MCB <i>Working current trigger for MCB</i> 2-polig/2-pole 4-polig/4-pole	12-60 V AC/DC 110-250 V AC	7706.0000.8 7725.0000.7	4008224515566 4008224515573	10 10
	Universalhilfsschalter als Hilfs- oder Signalschalter, einstellbares Gerät für MCB, RCD und RCB als potentialfreier Öffner und Wechsler verwendbar Un 230 V AC. Anbau linksbündig wahlweise an MCB, RCD und RCB. <i>Universal auxiliary switch as an auxiliary or signalling switch. Adjustable device for use with MCB, RCD and RCB, useable as a zero voltage opener/closer or as an reset contact. Un 230 V AC left hand fitted either on MCB, RCD and RCB</i>	6 A AC/1 A DC	7699.0000.9	4008224205030	10
	Neutralleitertrenner für einfache und klar ersichtliche Trennung eines nachgeschalteten Neutralleiters, für MCB, Un 230/400 V AC rechtsbündiger Anbau an MCB, Sonderzubehör speziell für den schweizer Markt <i>Neutral conductor isolator for easy and clearly visible isolation of a neutral wire, for MCB Un 230/400 V AC right hand fitted on MCB. Special device primarily for the Swiss market.</i>	63 A	7795.0000.4	4008224184151	12
	Klemmenabdeckung, Zubehörteil für MCB, RCD und RCB. Anwendungsbereich für Verteilungen im Steuerungsbau ohne Berührungsschutzabdeckung. Mit der Klemmenabdeckung wird die rundum geschützte und fingersichere Ausführung hergestellt. <i>Terminal cover to enhance MCB, RCD and RCB distribution without additional cover in the distribution box. Finger safe type for accessible switchgear without available terminal covers.</i>		7651.0000.1	4008224375467	120
	Plombierabdeckung <i>Seal cover</i> 2-polig/2-pole 4-polig/4-pole		7652.2000.8 7652.4000.2	4008224449847 4008224449854	10 10
	Ausschalter nach DIN VDE 0632 Berührungsschutz nach DIN VDE 0106, Teil 100 <i>Breaker acc. to DIN VDE 0632 with touch-guard acc. to DIN VDE 0106 part 100</i>	RSN 1/16, 1 S RSN 2/16, 2 S RSN 3/16, 3 S	16 A 16 A 16 A	7601.1101.1 7601.2101.8 7601.3101.5	4008224430906 4008224430920 4008224430944
	Ausschalter nach DIN VDE 0632 Berührungsschutz nach DIN VDE 0106, Teil 100 berührungssichere Klemmen gemäß BGV A3 <i>Breaker acc. to DIN VDE 0632 with touch guard acc. to DIN VDE 0106 part 100 touch-safe terminals acc. to BGV A3</i>	RS 3/63, 3 S RS 4/63, 4 S RS 3/100, 3 S RS 4/100, 4 S	63 A 63 A 100 A 100 A	7601.3601.0 7601.4601.7 7601.3901.3 7601.4901.0	4008224498333 4008224507004 4008224498340 4008224507011
	Modularer Ausschalter 1pol.-4pol. nach DIN VDE 0632 <i>Modular breaker 1-pole-4-poles acc. to DIN VDE 06032</i>	100 A	7601.1900.2	4008224509213	10
	Steuerschalter DIN VDE 0632 Berührungsschutz nach DIN VDE 0106, Teil 100 <i>Control switch</i> <i>DIN VDE 0632 touch-guard acc. to DIN VDE 0106 part 100</i>	RSTN 1/16 1W RSTN 2/16 1W	16 A 16 A	7603.1101.7 7603.2101.4	4008224431040 4008224431064
	Gruppenschalter DIN VDE 0632 Berührungsschutz nach DIN VDE 0106, Teil 100 <i>Group switch</i> <i>DIN VDE 0632 touch-guard acc. to DIN VDE 0106 part 100</i>	RSCN 1/16 I-O-II	16 A	7606.1101.6	4008224431095