

EC-PC 6/ 3-ST-BUS - 绝缘部件

1044820

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1044820>



请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。

绝缘盖，颜色: 绿色，产品系列: EC-PC 6/..-ST-BUS，宽度: 36.4 mm



优势

- 免工具组装，可轻松确保防触电保护
- 通过可单独拆卸的绝缘帽，实现特定应用的绝缘

商业数据

订货号	1044820
包装单位	25 pc
最小订货量	25 pc
销售关键代码	AAHZBK
产品关键代码	AAHZBK
GTIN	4055626633947
单件重量(含包装)	2.798 g
单件重量(不含包装)	2.758 g
原产地	DE

EC-PC 6/ 3-ST-BUS - 绝缘部件

1044820

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1044820>



技术数据

产品属性

产品类型	绝缘盖
产品系列	EC-PC 6/..-ST-BUS
位数	3
针距	0 mm

尺寸

宽度	36.4 mm
结构高度	27.07 mm
高度	27.07 mm
长度	13 mm
针距	0 mm

材料规格

颜色 (外壳)	绿色 (RAL 6021)
阻燃等级 , 符合UL 94	V0

EC-PC 6/ 3-ST-BUS - 绝缘部件

1044820

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1044820>



分类

ECLASS

ECLASS-13.0	27460405
ECLASS-12.0	27460405

ETIM

ETIM 9.0	EC002943
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

EC-PC 6/ 3-ST-BUS - 绝缘部件

1044820

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1044820>



产品环境合规性

EU RoHS

符合《欧盟RoHS物质指令要求》

是, 无豁免

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

没有超过限值的危险物质

EU REACH SVHC

《REACH候选物质注释》(CAS编号)

相关物质重量百分比不超过0.1%

EF3.0 气候变化

CO₂e 千克

0.06千克二氧化碳当量

Phoenix Contact 2025 © - 保留所有权利

<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部

南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号

(江宁236信箱) 邮编：211100

025-52121888

phoenix@phoenixcontact.com.cn