

Datasheet

9 Piece 1/2 inch Square Drive Insulated Socket Set

Best.-Nr. [231-7912](#)



Beschreibung:

Ein 9-teiliger Satz isolierte Steckschlüssel mit 1/2-Zoll- Vierkantantrieb, entspricht 26 Stück. Metrinch-Steckschlüssel sind für den Antrieb auf flachen Seiten, nicht an Ecken, ausgelegt, sodass sie für metrische/zöllige, A/F-, Whitworth-, BSF- und BA-Sechskantmutter und -schrauben geeignet sind. Alle Werkzeuge bestehen aus hochwertigen Chrom-Vanadium-Stählen, die mit zwei kontrastierenden Isolierschichten, gelb und rot, isoliert sind. Dies ermöglicht eine Sichtprüfung der Werkzeuge, falls Schäden auftreten. Hergestellt nach VDE-Standard und komplett in einem gut einsehbaren Kunststoffkoffer untergebracht. Die umschaltbare Ratsche mit 1/2-Zoll-Vierkantantrieb verfügt über eine Schnellentriegelungstaste. Die verwendeten Isoliermaterialien haben ausgezeichnete mechanische und elektrische Eigenschaften (über einen Temperaturbereich von -20 °C bis $+70\text{ °C}$) und werden in verschiedenen Fertigungsstufen für 3 Minuten auf mindestens 10000 V, 50 Hz geprüft. Die Isolierung ist positiv an das Werkzeug gebunden, stoßfest, schwer entflammbar und beständig gegenüber den meisten Säuren. Um eine beschädigte Isolierung optisch feststellen zu können, ist die Endbeschichtung orangefarben und die darunter liegenden Beschichtungen sind weiß. Diese Werkzeuge wurden entwickelt, um den Benutzer bei der Arbeit unter Spannung, bei versehentlichem Kontakt oder bei der Arbeit an oder in der Nähe von unter Spannung stehenden Systemen zu schützen und bieten eine Garantie bis zu 1000 V.

Merkmale:

- Material: CV, verchromt
- Oberfläche aller Werkzeuge: PVC-Tauchisolierung
- Handwerkzeuge für Arbeiten unter Spannung bei bis zu 1000 V ac und 1500 V dc.

Satz Metrinch-Steckschlüssel 1000 V, 9 Teile, bestehend aus:	Satznr. 2317912	Teile:	Gewicht: 2800 g	Markierung:
Umschaltbare Ratsche Nr. 360	1/2,	1	668 g	+2 +3
Verlängerung	1/2, 125 mm Länge	1	206 g	+2
Steckschlüssel, 1/2-Zoll-Antrieb	10 mm + 3/8	1	62 g	3
Steckschlüssel, 1/2-Zoll-Antrieb	13 mm + 1/2	1	63 g	3
Steckschlüssel, 1/2-Zoll-Antrieb	14 mm + 9/16	1	64 g	3
Steckschlüssel, 1/2-Zoll-Antrieb	16 mm + 5/8	1	72 g	3
Steckschlüssel, 1/2-Zoll-Antrieb	17 mm + 11/16	1	83 g	3
Steckschlüssel, 1/2-Zoll-Antrieb	19 mm + 3/4	1	98 g	3
Steckschlüssel, 1/2-Zoll-Antrieb	20/21 mm + 13/16	1	105 g	3

1 = 1000 V

2 = Doppeldreieck

3 = VDE- + GS-
Zeichen

Wir bestätigen, dass diese Artikel gemäß den geforderten Normen nach DIN EN 60900:2004 hergestellt werden