


Fiche technique du produit

Spécifications



module d'antiparasitage - circuit RC - 110..240 V CA

LA4DA2U

Statut commercial : Commercialisé

Principales

Gamme	TeSys
Nom de l'appareil	LA4D
Type de produit ou équipement	Module d'antiparasitage
Compatibilité produit	3P LC1D80 à D150 4P LC1D80004...D115004 4P LC1D40008...D80008

Complémentaires

Emplacement de montage	Haut
Mode d'installation	Par vis
Technologie d'antiparasitage	Circuit RC (résistance - condensateur)
[Uc] tension circuit de commande	110...240 V CA 50/60 Hz
Tension de crête maximale	3 Uc
Poids du produit	0,018 kg

Environnement

Normes	CEI 60947-5-1 EN 60947-5-1 UL 60947-5-1 CSA C22.2 No 60947-5-1 GB/T 14048.5
Certifications du produit	UL CSA
Degré de protection IP	IP2x se conformer à CEI 60529
Température de l'air ambiant en fonctionnement	-25...55 °C
Température ambiante de stockage	-40...80 °C

Emballage

Type d'emballage 1	Db
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	5,000 cm
Largeur de l'emballage 1	4,200 cm

Longueur de l'emballage 1	2,700 cm
Poids de l'emballage 1	22 g
Type d'emballage 2	S01
Nb produits dans l'emballage 2	78
Hauteur de l'emballage 2	15,000 cm
Largeur de l'emballage 2	15,000 cm
Longueur de l'emballage 2	40,000 cm
Poids de l'emballage 2	1,880 kg
Type d'emballage 3	P06
Nb produits dans l'emballage 3	2496
Hauteur de l'emballage 3	75,000 cm
Largeur de l'emballage 3	60,000 cm
Longueur de l'emballage 3	80,000 cm
Poids de l'emballage 3	70,612 kg

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

Remplacement(s) recommandé(s)