



Drehdimmer mit 2-Wege- Schalter für Glühlampen und Halogenlampen mit magnetischem Transformator 20-500 W/VA, Schraube

Ausführung	
Art der Last	induktive Last
Ausführung der Zusammenstellung	Basiselement
Ausführung des Betätigungselements	Dreh-/Druckknopf
Ausführung des Dimmers Seriendimmer	Nein
Allgemeine technische Daten	
Betriebsscheinleistung Bemessungswert	
• minimal	20 VA
• maximal	500 VA
Dimmleistung minimal	20 VA
Montageart	Befestigung mit Kralle und Schraube
Oberflächenbearbeitung	sonstige
Werkstoff	sonstige
Versorgungsspannung	
Betriebsspannung Nennwert	230 V
Schutzart und Schutzklasse	
Schutzart IP	IP20
Hauptstromkreis	
Betriebsfrequenz Bemessungswert	
• minimal	50 Hz
• maximal	50 Hz
Eignung	
Eignung zum Zusammenwirken Bewegungsmelder	Nein
Eignung zum Zusammenwirken Funktaster	Nein
Eignung zum Zusammenwirken IR-Taster	Nein
Eignung zum Zusammenwirken Präsenzmelder	Nein
Eignung zum Zusammenwirken Taster	Nein
Eignung zum Zusammenwirken Zeitschalter	Nein
Erscheinungsbild	
Erscheinungsbild	nicht zutreffend
Farbe	sonstige
Produktdetails	
Produktbestandteil	
• Lichtwertspeicher	Nein
• Nebentstelleneingang	Nein
Produkteigenschaft	
• halogenfrei	Ja
• transparent	Nein
Mechanischer Aufbau	
Höhe	70 mm

Breite	70 mm		
Tiefe	32 mm		
Befestigungsart	Unterputz		
Material des Gehäuses	Metall		
Approbationen Zertifikate			
allgemeine Produktzulassung	Sonstige	Umwelt	



[Bestätigung](#)

[Umweltbestätigung](#)

Weitere Informationen

Informationen zur Verpackung

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109813875>

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=5TC8275>

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/5TC8275>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)



http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=5TC8275

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)

<http://www.siemens.de/ausschreibungstexte>



letzte Änderung:

04.04.2025

