



Kontrollschalter 20A 3S 1 Lampe 230V

Abbildung ähnlich

Ausführung	
Produkt-Markennamen	SETRON
Produkt-Bezeichnung	Kontrollschalter
Ausführung des Produkts	3 Schließer
Art des Leuchtmittels	sonstige
Ausführung der Fassung für Leuchtmittel	sonstige
Ausführung der Schaltfunktion	Ein-Aus-Schalter mit Signalleuchte
Allgemeine technische Daten	
Polzahl	1
Kurzschlussstromfestigkeit	10 kA
Spannungsart der Betriebsspannung	AC
Versorgungsspannung	
Betriebsspannung Bemessungswert	400 V
Wertebereich der Betriebsfrequenz	50/60 Hz
Schutzart und Schutzklasse	
Schutzart IP	sonstige
Schaltvermögen	
Schaltvermögen Strom Bemessungswert	0,06 kA
Verlustleistung	
Verlustleistung [W] bei Bemessungswert Strom bei AC bei warmem Betriebszustand je Pol	0,7 W
Hauptstromkreis	
Betriebsstrom Bemessungswert	20 A
Erscheinungsbild	
Farbe der Linse	weiß
Produktdetails	
Produktbestandteil Signallampe	Ja
Anzahl der Schließer	3
Produktfunktion	
Produktfunktion Zwangsöffnung (nach DIN VDE 0113)	Nein
anschließbarer Leiterquerschnitt bei flexiblem Leiter mit Aderendbearbeitung	
• minimal	1 mm²
• maximal	6 mm²
anschließbarer Leiterquerschnitt bei starrem Leiter	
• minimal	1 mm²
• maximal	6 mm²
Anzugsdrehmoment bei Schraubanschluss	
• minimal	0,8 N·m

- maximal

1 N·m

Mechanischer Aufbau

Höhe	90 mm
Tiefe	64 mm
Einbautiefe	70 mm
Anzahl der Breiten-Teilungseinheiten	1
Nettogewicht	90 g
Umgebungstemperatur während Betrieb	
• minimal	-5 °C
• maximal	40 °C
Umgebungstemperatur während Lagerung minimal	-25 °C

Approbationen Zertifikate

allgemeine Produktzulassung	Prüfbescheinigungen
-----------------------------	---------------------



[Sonstige](#)

Sonstige	Umwelt
----------	--------

[Sonstige](#)

[Bestätigung](#)



[Umweltbestätigung](#)

[Umweltbestätigung](#)

Weitere Informationen

Informationen zur Verpackung

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109813875>

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=5TE8103>

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/5TE8103>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)


http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=5TE8103

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)

<http://www.siemens.de/ausschreibungstexte>



letzte Änderung:

12.04.2025 

