

# SS-ZB WH - 接触器标识 - 快速标记条



5031171

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/5031171>

请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。



接触器标识 - 快速标记条，接头，白色，未标记，适用的打印机：CMS-P1-PLOTTER，安装方式：锁扣，标签数：5，文本框高度：8 mm，文本框宽度：20 mm

## 商业数据

订货号	5031171
包装单位	50 pc
最小订货量	50 pc
销售关键代码	BG2412
产品关键代码	BG2412
目录页面	页码242 (C-3-2019)
GTIN	4017918095406
单件重量（含包装）	1.357 g
单件重量（不含包装）	1.356 g
原产地	PL

# SS-ZB WH - 接触器标识 - 快速标记条



5031171

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/5031171>

## 技术数据

### 产品属性

产品类型	设备标识
标识	
标签数	5

### 安装

安装类型	锁扣

### 材料规格

颜色	白色 (RAL 9010)
标识材料	PA
阻燃等级，符合UL 94	V2
材质	不含硅及卤素

### 环境和真实条件

环境条件	
环境温度 (运行)	-40 °C ... 100 °C
建议环境温度 (存储/运输)	23 °C
建议湿度 (存储/运输)	50 % (建议使用原始包装，保存在干燥阴凉处)

### 尺寸

宽度	20 mm
长度	8 mm

### 文本框

文本框宽度	20 mm
文本框高度	8 mm

### 标准和规范

耐摩擦度	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
------	-----------------------------

### 说明

概述	可使用CMS打印机打印标识
----	---------------

# SS-ZB WH - 接触器标识 - 快速标记条



5031171

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/5031171>

## 分类

### ECLASS

ECLASS-12.0	27281103
ECLASS-13.0	27281103

### ETIM

ETIM 9.0	EC001288
----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	39131500
-------------	----------

# SS-ZB WH - 接触器标识 - 快速标记条



5031171

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/5031171>

## 产品环境合规性

EU RoHS

符合《欧盟RoHS物质指令要求》

是, 无豁免

EU REACH SVHC

《REACH候选物质注释》( CAS编号 )

相关物质重量百分比不超过0.1%

Phoenix Contact 2025 © - 保留所有权利

<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部

南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号

(江宁236信箱) 邮编：211100

025-52121888

[phoenix@phoenixcontact.com.cn](mailto:phoenix@phoenixcontact.com.cn)