

# Fiche technique du produit

Spécifications



## Harmony RXG - Embase push in - 10A - Contacts mixés - relais RXG1

RGZE05E

**Statut commercial:** Commercialisé

## Principales

Gamme de produit	Relais électromécanique Harmony
Type de produit ou équipement	Prise
Compatibilité produit	Relais enfichable RXG avec 1 F/O contact
[Ui] tension d'isolement	250 V

## Complémentaires

[Uiimp] tension assignée de tenue aux chocs	4 kV entre bobine et contact avec isolement de base 4 kV entre bornes et rail DIN avec isolement de base
[Ue] tension assignée d'emploi	250 V se conformer à CEI 300 V se conformer à UL
Tenue diélectrique	4 kV entre bobine et contact with isolement de base 3 kV entre bornes and rail DIN with isolement de base
Forme des broches	Plat
Mode de raccordement	Bornes à vis, 1 x 0,5...1 x 2,5 mm <sup>2</sup> (AWG 20 à AWG 14) flexible avec embout Bornes à vis, 2 x 0,5...2 x 1 mm <sup>2</sup> (AWG 20...AWG 17) flexible avec embout Bornes à vis, 1 x 0,5...1 x 2,5 mm <sup>2</sup> (AWG 20 à AWG 14) rigide sans embout Bornes à vis, 2 x 0,5 à 2 x 1,5 mm <sup>2</sup> (AWG 20...AWG 16) rigide sans embout
Mode de fixation	À clipser (35 mm DIN rail symétrique)
Longueur	69,6 mm
Disposition des contacts	Mixte
Catégorie de surtension	III
Degré de pollution	3
Largeur	16 mm
Hauteur	50,2 mm
Poids du produit	0,024 kg

## Environnement

Normes	CEI 61984
Certifications du produit	CSA UL EAC
Marquage	CE
Température ambiante de stockage	-40...85 °C
Température ambiante de fonctionnement	-40...70 °C
Degré de protection IP	IP20

---

Humidité relative	10...95 %
-------------------	-----------

## Emballage

---

Type d'emballage 1	PCE
--------------------	-----

---

Nb produits dans l'emballage 1	1
--------------------------------	---

---

Hauteur de l'emballage 1	1,700 cm
--------------------------	----------

---

Largeur de l'emballage 1	3,400 cm
--------------------------	----------

---

Longueur de l'emballage 1	7,400 cm
---------------------------	----------

---

Poids de l'emballage 1	23,000 g
------------------------	----------

---

Type d'emballage 2	BB1
--------------------	-----

---

Nb produits dans l'emballage 2	10
--------------------------------	----

---

Hauteur de l'emballage 2	4,100 cm
--------------------------	----------

---

Largeur de l'emballage 2	8,200 cm
--------------------------	----------

---

Longueur de l'emballage 2	16,700 cm
---------------------------	-----------

---

Poids de l'emballage 2	263,000 g
------------------------	-----------

---

Type d'emballage 3	S03
--------------------	-----

---

Nb produits dans l'emballage 3	360
--------------------------------	-----

---

Hauteur de l'emballage 3	30,000 cm
--------------------------	-----------

---

Largeur de l'emballage 3	30,000 cm
--------------------------	-----------

---

Longueur de l'emballage 3	40,000 cm
---------------------------	-----------

---

Poids de l'emballage 3	10,007 kg
------------------------	-----------

## Garantie contractuelle

---

Garantie	18 mois
----------	---------



Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

[Environmental Data expliquées >](#)

### **Empreinte environnementale**

Empreinte carbone (kg CO<sub>2</sub> eq.) **1**

Profil environnemental [Profil environnemental du Produit](#)

### **Use Better**

#### **Matières et Substances**

Emballage avec carton recyclé **Non**

Emballage sans plastique **Non**

sans PVC **Oui**

Sans silicone **Oui**

### **Use Again**

#### **Réemballer et réusiner**

Profil Économie Circulaire [Informations de fin de vie](#)


Reprise **No**

# Fiche technique du produit

RGZE05E

Encombrements

## Dimensions




- (1) Vue latérale
- (2) Vue du dessus
- (3) Vue de face

# Fiche technique du produit

RGZE05E

Schémas de raccordement

## Câblage



Les symboles en bleu correspondent au marquage NEMA.


## Installation



Remarque : Recommandations de câblage pour la longueur d'âme dénudée

### Technical Illustration

#### Dimensions



# Fiche technique du produit

RGZE05E

Image of product / Alternate images

## Alternative

---



