

RJ45 aansluiting, 30 mm, Metaal mat, zandgrijs



productmerknaam	SIRIUS ACT
productbenaming	RJ45-aansluiting
uitvoering van het product	RJ-45 Cat. 6
producttypebenaming	3SU1

#### Activeringselement

buitendiameter van het bedieningselement	38 mm
--	-------

#### Algemene technische gegevens

beschermingsklasse IP	IP65
-----------------------	------

#### Omgevingsomstandigheden

omgevingstemperatuur	
• tijdens bedrijf	-25 ... +70 °C
• tijdens opslag	-40 ... +80 °C










#### Inbouw/ bevestiging/ afmetingen

vorm van de inbouwopening	rond
inbouwdiameter	30,5 mm
inbouwhoogte	5 mm
inbouwbreedte	38 mm
inbouwdiepte	35,25 mm

## Toebehoren

materiaal van het toebehoren	Metaal
kleur van het toebehoren	zandgrijs

## Approbaties/ certificaten

General Product Approval	Declaration of Conformity	Test Certificates	Marine / Shipping
 UR	 EAC	 EG-Konf.	 ABS
		<a href="#">Miscellaneous</a>	<a href="#">Type Test Certificates/Test Report</a>
Marine / Shipping			other
 LRS	 PRS	 RINA	 RMRS
			 DNV-GL
			<a href="#">Confirmation</a>

## Verdere informatie

### Informatie- en downloadcenter (catalogi, brochures,...)

[www.siemens.com/sirius/catalogs](http://www.siemens.com/sirius/catalogs)

### Industry Mall (online-bestelsysteem)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/nl/nl/Catalog/product?mlfb=3SU1960-0GB80-0AA0>

### CAX-online-generator





<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3SU1960-0GB80-0AA0>

### Service&Support (handboeken, gebruiksaanwijzingen, certificaten, prestatiegrafieken, FAQ's,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/nl/ps/3SU1960-0GB80-0AA0>

### Fotodatabank (productfoto's, 2D-maatschetsen, 3D-modellen, apparaatschakelschema's, EPLAN macro's, ...)

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=3SU1960-0GB80-0AA0&lang=en](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SU1960-0GB80-0AA0&lang=en)



Laatste wijziging:

02-10-2019