



WORK CLEVER. CLICK TOGETHER.

Midsize Tool Crate



PRODUKTDATENBLATT | PRODUCT DATA SHEET

L-BOX
CONTRACTOR

Allgemeine Daten

Bezeichnung Midsize Tool Crate

Artikelnummer 6100001679

GTIN/EAN 4262403285859

Zolltarifnummer 39231090

Ursprungsland Slowenien

Produktabbildung



Produktbeschreibung

- **Langlebig & praktisch**
Gefertigt aus robustem und stoßfestem Polypropylen, ideal für Baustelle, Werkstatt und Fahrzeug
- **Schneller Zugriff**
Klare, offene Konstruktion für maximale Sicht und unmittelbares Entnehmen
- **Systemkompatibel**
Stapel- und verkoppelbar mit allen L-BOXX Contractor Modulen, L-BOXX Baseline Werkzeug-Koffern und Taschen sowie voll kompatibel zu dem L-BOXX ProClick Werkzeuggürtel System



Revision 1.0_2025_07

Farbe / Material

Farbe


RAL 9017 Verkehrsschwarz
RAL 7016 Anthrazitgrau
RAL 5002 Ultramarinblau

Material

① Boden PP

② Koppelhebel ABS

③ Interface for ProClick products using a ClickUnit



Technische Daten

Außenmaße

Breite	559 mm
Tiefe	432 mm
Höhe	322 mm

Innenmaße

Breite	407 mm
Tiefe	335 mm
Höhe	290 mm

Volumen	44 l
Eigengewicht	3,5 kg
Gesamtkapazität	25 kg
Temperaturbereich	-20°C bis +80°C

Zertifikate REACH (EG 1907/2006)
PAK, N-2580

Kompatibel mit	▪ L-BOXX Baseline ▪ L-BOXX Contractor ▪ L-BOXX ProClick
----------------	---





General information

Product name Midsize Tool Crate

Item no. 6100001679

GTIN/EAN 4262403285859

Customs tariff no. 39231090

Country of origin Slovenia

Product image



Characteristics

- **Durable & Practical**
Made from robust, impact-resistant polypropylene – ideal for use on construction sites, in workshops, or in vehicles
- **Quick Access**
Open design ensures maximum visibility and effortless tool retrieval
- **System Compatible**
Fully stackable and connectable with all L-BOXX Contractor modules, L-BOXX Baseline tool cases and bags, and seamlessly compatible with the L-BOXX ProClick tool belt system






Colour / Material

Colour

RAL 9017 traffic black
RAL 7016 anthracite grey
RAL 5002 ultramarine blue

Material

① Body	PP
② Coupling latches	ABS



Technical data

External dimensions

Width	559 mm
Depth	432 mm
Height	322 mm

Internal dimensions

Width	407 mm
Depth	335 mm
Height	290 mm

Volume 44 l

Weight 3,5 kg

Loading capacity mx. 25 kg

Temperature range -20°C bis +80°C

Certificates REACH (EG 1907/2006)
PAK, N-2580

Compatible with

- L-BOXX Baseline
- L-BOXX Contractor
- L-BOXX ProClick

