

COMPOSITION ISIBOX ÉQUIPÉE AVEC 77 OUTILS POUR LA MAINTENANCE

CP-77G1

SAM Outillage
10 rue Camille de Rochetaillée - 42000 Saint-Etienne - France
RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €
https://www.sam-outillage.fr/

Photos et textes non contractuels. Ne pas jeter sur la voie publique.
Seule la version électronique fait foi. - Version du 2026-08-07 14:04:21



DESCRIPTION

COMPOSITION ISIBOX ÉQUIPÉE AVEC 77 OUTILS POUR LA MAINTENANCE

Durabilité et solidité :

Métal de haute qualité, conçu pour résister aux conditions de travail les plus exigeantes.

Praticité et organisation :

Système empilable et clips intuitifs.

Fabrication Française et Responsable :

allient performance, respect de l'environnement et soutien à l'industrie locale.

Coffret ISIBOX équipé avec une composition de 77 outils professionnels de qualité SAM pour la maintenance industrielle.

La gamme ISIBOX permet une utilisation des coffrets ou combinaisons de coffrets, de l'atelier jusqu'au lieu de travail en passant par le véhicule utilitaire.

Grâce à un système breveté, les coffrets peuvent être clipsés et empilés les uns sur les autres.

DONNÉES SPÉCIFIQUES

Désignation	COMPOSITION 77 OUTILS EN COFFRET ISIBOX METAL GRIS G1
Référence commerciale	CP-77G1
Poids (kg)	5.8
Largeur (mm)	365
Longueur (mm)	450
Hauteur (mm)	85
Garantie	O | Garantie SAM OUTIL

Garantie appliquée

O | Garantie SAM OUTIL
Garantie sans limitation de durée, sur les outils utilisés dans des conditions normales.

>> En savoir plus

Composition



x 1 — Composition Maintenance industrielle 77 outils en module mousse pour ISIBOX
CP-77N2



x 1 — Cliquet 1/2" à inversion centrale
S-159



x 1 — Poignée de serrage coulissante 1/2"
S-120



x 1 — Rallonges 1/2" droites
S-2...
Ref : S-210



x 11 — Douilles courtes 1/2" 6 pans en mm
SH-...
Ref : 10 - 11 - 13 - 15 - 17 - 19 - 21 - 24 - 27 - 30 - 32 mm

	x 1	Cliquet 1/4" à inversion centrale R-150B
	x 1	Rallonge 1/4" emmanchée R-225C
	x 10	Douilles 1/4" courtes 6 pans en mm R-...Douilles_1/4_MM Ref : 4 -5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 mm
	x 1	Douille porte-embouts 1/4" RD-1
	x 1	Cardan 1/4" R-240
	x 1	Poignée 1/4" coulissante R-120
	x 31	Coffret d'embouts de vissage 31 pièces E900-J30B
	x 1	Marteaux rivoir 310-...N Ref : 310-32N
	x 1	Burin de carrossier 1-... Ref : 1-B
	x 1	Cutter bi-matière lame de 18 mm 378-30
	x 2	Tournevis Phillips® TA-...P Ref : N°1 - N°2
	x 2	Tournevis fente électricien TA-...E Ref : 5,5x125 - 6,5x150 mm
	x 1	Pince multi-fonctions 374