

6,1m High Speed HDMI Kabel met Grip Connectors, 4K 60Hz/1440p 144Hz, HDR10/HDCP 2.2/ARC, 18Gbps, UHD HDMI Kabel voor TV/Monitor/Display, TPE Mantel

Productcode: HDMI2-CABLE-GRIP-20F



Maak verbinding met een 4K UHD TV of monitor met deze High Speed HDMI kabel. De connectormarkeringen zorgen voor een snelle visuele identificatie, waardoor deze kabel zich onderscheidt van andere gelijkaardige of niet-gemarkeerde HDMI-kabels. Voorkom giswerk en kies altijd de juiste kabel om volledige HDMI 2.0 met Ethernet functionaliteiten te ondersteunen.

De HDMI UHD kabel heeft vergulde grip connector om ongewenste loskoppeling te voorkomen. De connectors sluiten veilig aan op HDMI apparaatpoorten, en maken deze kabel ideaal voor kritische A/V opstellingen zoals beveiligingssystemen en HDMI switches.

Deze HDMI monitor kabel met flexibele TPE mantel is getest om 2000 buigcycli bij +/-60 graden te kunnen weerstaan en kan gemakkelijk om hoeken en randen van het bureau worden geleid. Robuuste trekcontlastingen maken een eenvoudige plaatsing van de kabel mogelijk. De duurzame vergulde connectors zijn geschikt voor meer dan 10.000 aansluitingen.

De High Speed HDMI kabel ondersteunt de volgende HDMI 2.0 functionaliteiten:

- Resoluties tot 4K 60Hz, bij gebruik van een compatibele HDMI bron en scherm
- Ondersteunt hoge refresh rates waaronder 1440p 144Hz en 1080p 240Hz
- 21:9 Aspectratio ondersteuning voor een cinematografische kijkervaring
- High Dynamic Range (HDR10) voor een hogere contrast ratio en levendige beeldkwaliteit
- High-Bandwidth Digital Content Protection (HDCP) 2.2 voor een veilige verbinding tussen bron en beeldscherm
- Audio Return Channel (ARC) om audio van de TV naar een AV ontvanger of soundbar te verzenden

- Tot 32 ongecomprimeerde digitale audiokanalen
- HDMI Ethernet Channel (HEC) voor HDMI netwerkverbindingen over HDMI
- Backwards compatible met vorige HDMI-versies

Deze HDMI 2.0-kabel is vervaardigd met gevlochten aluminium mylar afscherming die EMI vermindert en zorgt voor heldere, consistente audio/video output en betrouwbare prestaties op de lange termijn.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

Toepassingen

Eigenschappen

- **HIGH PERFORMANCE:** High Speed HDMI kabel is ontworpen voor UHD HDMI-apparaten; Bepaal in één oogopslag de juiste HDMI-kabel dankzij de connectormarkeringen voor snelle en eenvoudige identificatie; Tot 18 Gbps voor vloeiende 4K 60Hz-video
- **HDMI GRIP CONNECTORS:** Deze HDMI 2.0 kabel beschikt over vergulde male grip connectors om ongewenste loskoppeling door spanning of trillingen te voorkomen; Houd de kabel veilig verbonden aan gemonteerde HDMI-schermen en moeilijk toegankelijke HDMI-poorten
- **HOOGWAARDIGE CONSTRUCTIE:** Vergulde connectors voor meer dan 10.000 inserties; Duurzame TPE-mantel en trekontlasting zijn halogeenvrij en RoHS compliant; Weerstaat tot 2.000 buigcycli bij +/-60 graden; Gevlochten afscherming voor verbeterde EMI-bescherming
- **TOEPASSINGEN:** Ideaal voor 4K UHD schermen; Tot 144Hz refresh rate bij 1440p resolutie; Geschikt voor krachtige GPU's en workstations; Sluit een HDMI-monitor aan op een 4K docking station
- **SPECS:** Zwart; 6,1 meter; High Speed HDMI met Ethernet; HDMI 2.0 ondersteunt HDR10/ARC/HDCP 2.2/CEC; 4K 60Hz/1440p 144Hz/1080p 240Hz; 18Gbps; 32-ch Audio; Backwards Compatibel; 24/26AWG; 9mm B.D.

Hardware

Garantiebeleid	Lifetime
Active or Passive Adapter	Passief
Connectormateriaal	Goud

Type kabelmantel	TPE - Thermoplastic Elastomers
Kabelafscherming	Aluminium-Mylar folie met vlechtwerk
Brandbestendigheid	VW-1

Prestaties

Maximale overdrachtsnelheid	18Gbps
Maximale digitale resoluties	4K 60Hz 1440p 144Hz 1080p 240Hz ,
Audiospecificaties	HDMI - 32 Channel Audio
MTBF	Connectors getest op meer dan 10.000 inserties

Connector(en)

Connector A	1 - HDMI
Connector B	1 - HDMI

Fysieke eigenschappen

Kleur	Zwart
Stijl connector	Recht
Draaddikte	24/26 AWG
Type behuizing	Santoprene - Thermoplastic Rubber (TPE)
Kabellengte	20.0 ft [6.1 m]
Buitendiameter kabel	0.4 in [9 mm]
Lengte product	20.0 ft [6.1 m]
Breedte product	0.8 in [2.1 cm]
Hoogte product	0.4 in [1.1 cm]
Gewicht product	17.4 oz [494 g]

Verpakkingsinformatie

Lengte Verpakking	7.9 in [20.0 cm]
Breedte Verpakking	8.7 in [22.0 cm]
Hoogte Verpakking	0.5 in [1.2 cm]
Verzendgewicht (verpakt)	10.7 oz [304.0 g]

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	1 - 6m HDMI 2.0 Kabel
-------------	-----------------------

Garantiebepalingen

Warranty	Levenslang
----------	------------

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.