

## CARATTERISTICHE

- e le candele di messa a terra.
- Progettato per adattarsi alle prese di rete standard del Regno Unito
- Facile collegamento alla messa a terra di rete per gli operatori e altri elementi dell'EPA
- Per l'uso in fabbrica e sul campo
- Stampato in ABS

## Connettore maschio di messa a terra ESD RS PRO con perno da 10 mm x 3

Codice RS: 298-3878



I prodotti firmati RS approvati per impieghi professionali offrono componenti di qualità professionale in tutte le categorie di prodotti. La nostra gamma di prodotti è stata testata da ingegneri e offre una qualità paragonabile a quella dei marchi leader senza pagare un prezzo eccezionale.

## DESCRIZIONE del

Connettori maschio di messa a terra RS PRO adatti per connettori femmina UK 13A. Il connettore maschio EBP (Earth Bonding Point) è progettato per fornire un punto di messa a terra comune utilizzando una messa a terra di protezione in un'area protetta da ESD (EPA). Il connettore maschio si inserisce nel connettore femmina di alimentazione di rete, creando un collegamento solo con il conduttore di terra. Al posto dei pin sotto tensione e neutri, sono presenti pin stampati in plastica isolante per consentire il posizionamento positivo nel connettore femmina. I connettori sulla parte anteriore del connettore maschio sono disponibili per il collegamento tramite cavi di messa a terra ai vari elementi dell'EPA. RS PRO dispone di un'ampia gamma di accessori di messa a terra ESD, tra cui connettori maschio di incollaggio, scatole di incollaggio, staffe di fissaggio, connettori femmina e cavi e molto altro ancora per eliminare l'accumulo di scariche elettrostatiche che possono rappresentare un rischio per i componenti o i dispositivi sensibili all'elettricità statica.

[392-157](#) - spina di messa a terra antistatica per il Regno Unito

[287-7537](#) - connettore maschio di messa a terra per il Regno Unito, perno da 1x10 mm

[298-3890](#) - connettore maschio di messa a terra per il Regno Unito, 2 connettori femmina a banana con vite 1x10mm

[298-3884](#) - connettore maschio di messa a terra per il Regno Unito, piedino 2x2BA

[298-3878](#) - connettore maschio di messa a terra per il Regno Unito, perno da 3x10 mm

## Specifiche generali

<b>Tipo di accessorio</b>	Spina di messa a terra
<b>Tipo di connettore</b>	Perno da 10 mm
<b>Tipo di spina</b>	REGNO UNITO
<b>Conforme a EN 61340-5-1</b>	Sì
<b>Cavo incluso</b>	No
<b>Colore</b>	Giallo
<b>Applicazione</b>	Gli accessori di messa a terra ESD fanno parte di un sistema di sicurezza sul luogo di lavoro per monitorare e/o eliminare l'accumulo o la scarica di elettricità statica che può rappresentare un rischio per i componenti elettrici come i dischi rigidi dei computer. I connettori maschio di messa a terra (detti anche connettori maschio di messa a terra) sono progettati come un modo facile e sicuro per creare un efficace punto di messa a terra ESD per prodotti ESD e apparecchiature di prova ESD all'interno di un'area con protezione ESD (EPA).

**Specifiche elettriche**

Resistenza del conduttore	Circa 2M $\Omega$
---------------------------	-------------------

**Specifiche meccaniche**

Diametro vite	10mm
Dimensioni	51mm x 49mm x 31mm
Peso	36g

**Omologazioni**

Conformità/certificazioni	ESD S20.20 ED EN 61340-5-1 ESD
---------------------------	--------------------------------

