



Huile



Applications moyennes

Gants de sécurité durables et oléofuges, combinant protection mécanique et flexibilité

- Protection spécialisée :** La formulation spéciale en nitrile des gants industriels ActivArmr® Hylite 47-409 associe l'imperméabilité à l'huile, la protection mécanique et la flexibilité à une résistance à l'abrasion avancée, conforme aux normes EN et ANSI.
- Confort élevé :** Avec leur forme naturellement profilée, leur doublure en interlock et leur taille généreuse, ces gants résistants à l'abrasion offrent le même confort qu'un gant en coton ou en cuir léger, ce qui permet de les porter plus longtemps*.
- Réduction des risques de défauts de surface :** Les gants de travail ActivArmr® Hylite 47-409 sont dépourvus de silicone, ce qui permet de garder la tôle propre et de minimiser le risque de transfert de contaminants sur le métal avant la peinture.
- Une véritable commodité :** Ces gants de protection sont également disponibles dans une large gamme de styles, de longueurs et de tailles.
*Les gants ActivArmr® surpassent les gants en coton de 12 à 1, les gants en cuir léger de 5 à 1 et les gants enduits de PVC de 3 à 1.



Secteurs industriels

- Industrie automobile
- Matériel industriel et biens d'équipement
- Métallurgie

Applications

- Manipulation de tôles et de panneaux tôlés
- Assemblage de châssis, découpage de carrosserie
- Assemblage final
- Inspection (saisie, vérification et marquage)
- Découpe de plaques et de panneaux de verre
- Fabrication de pièces métalliques et de plaques de verre
- Assemblage et inspection de pièces

Principales propriétés

- Formulation spéciale en nitrile :** imperméabilité à l'huile et protection mécanique
- Conception profilée et doublure en tricot interlock :** niveaux de confort accrus
- Conception sans silicone :** Pour des gants de travail industriels adaptés à la tête

<small>Normes de performance & </small> <small>Conformité réglementaire</small>

Conformité REACH



3111A

Spécifications

MARQUE RÉF.	DESCRIPTION	Jauge	TAILLE	LONGUEUR	COULEUR DE L'ENDUCTION	CONDITIONNEMENT
ActivArmr® Hyelite™ 47-409	Finition: Enduction totale Matériau de l'enduction: Nitrile Matériau du support: Coton interlock Modèle de manchette: Nitragold™		7, 8, 9, 10	273-289 mm ; 10.74- 11.37 pouces	Bleu	12 paires/sachet, 12 sachets/carton

<small><small>Pour en savoir plus, visitez le site www.ansell.com ou contactez-nous aux coordonnées suivantes</small></small>:

<small>Région Europe, Moyen-Orient et Afrique</small>

Ansell Healthcare Europe NV
Riverside Business Park
Blvd International, 55
1070 Bruxelles, Belgique
T : +32 (0) 2 528 74 00
F : +32 (0) 2 528 74 01

<small>Région Amérique du Nord</small>
Ansell Healthcare Products LLC
111 Wood Avenue South,
Suite 210
Iselin, NJ 08830, USA
T : +1 800 800 0444
F : +1 800 800 0445

<small>Australie</small>
Ansell Limited
Level 3, 678 Victoria Street,
Richmond, Vic, 3121
Australia
T : +61 1800 337 041
F : +61 1800 803 578

<small>Région Asie-Pacifique</small>
Ansell Global Trading Center
(Malaysia) Sdn Bhd
Prima 6, Prima Avenue
Block 3512, Jalan Teknokrat 6
T : +603 8310 6688
F : +603 8310 6699

<small>Région Amérique du Sud et Caraïbes</small>

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
Blvd. Bernardo Quintana No. 7001-C,
Q7001 Torre II,
Suites 1304, 1305 y 1306.
Col. Centro Sur, c.p. 76079
Querétaro, Qro, Mexique
T : +52 442 248 1544 / 248 3133

<small>Canada</small>
Ansell Canada
105 Lauder
Cowansville, QC J2K 2K8
Canada
Tél. : 1 800 363 8340
F : +1 800 267 3551

Ansell ainsi que le nom des produits suivis des symboles ™ et ® sont des marques commerciales ou déposées d'Ansell Limited ou de ses filiales. Brevets déposés aux États-Unis et brevets en instance aux États-Unis ou dans d'autres pays : www.ansell.com/patentmarking © 2025 Ansell Limited. Tous droits réservés.

Ni le présent document, ni aucune information y figurant, émise par Ansell ou pour son compte, ne constituent une garantie de la qualité marchande ou de l'adéquation d'un quelconque produit Ansell avec une application particulière. Ansell décline toute responsabilité quant à l'adéquation de gants sélectionnés par un utilisateur avec une application spécifique.