

# Scheda dati

Specifiche



## Piastra interna isolata in bakelite 1200x1000

NSYMB1210

**Prezzo: 365,36 EUR**

### Presentazione

Gamma	PanelSeT
Categoria Accessorio / Parte Separata	Accessorio di montaggio
Tipo Prodotto	Piastra di montaggio
Applicazione	Multifunzione
Per Dimensioni Nominali Cassetta	- H: 1000 mm W: 1200 mm - H: 1200 mm W: 1000 mm
Installazione	Guida scorrevole Fissaggio diretto su borchie/perni posteriori
Descrizione Piastra Di Montaggio	Piana
Compatibilità Gamma	PanelSeT PanelSeT S3D PanelSeT PanelSeT CRN Thalassa Thalassa PLM
Quantità Per Confezione	Set da 1
Materiale	Bachelite
Colore	Nero (RAL 9005)

### Caratteristiche tecniche

Tipo Di Fissaggio	Avvitato su borchie posteriori - tipo di vite M8 Con elemento di fissaggio
Carico Permanente Ammissibile	300 kg
altezza	1150 mm
Larghezza	950 mm
Spessore	5 mm
Peso Netto	83 kg

### Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	117,000 cm
Confezione 1: larghezza	95,000 cm
Confezione 1: profondità	0,500 cm
Confezione 1: peso	8,220 kg
Unità di misura confezione 2	PAM
Numero di unità per confezione 2	20

---

Confezione 2: altezza	25,000 cm
Confezione 2: larghezza	100,000 cm
Confezione 2: profondità	120,000 cm
Confezione 2: peso	177,400 kg

---

## Garanzia contrattuale

---

Garanzia 18 months



L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data >](#)

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti >](#)

## **Impronta ambientale**

Informazioni ambientali disponibili

[Profilo ambientale del prodotto](#)

## **Use Better**

### **Materiali e imballaggio**

Confezione di cartone riciclato

No

Imballaggio senza plastica

No

[Direttiva RoHS Unione europea](#)

Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)

Numero SCIP

F0a7ce1b-1203-4036-ab50-52a050b14839

## **Use Again**

### **Reimballaggio e rifabbricazione**

Profilo di circolarità

Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio

Ritiro del prodotto

No