

Fiche technique du produit

Spécifications



Climasys - Smart filtre G2 découpe 125x125mm

NSYCAF125DG

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme	Climasys
Nom du produit	Climasys CA
Type de produit ou équipement	Filtre
Compatibilité de gamme	Spacial Thalassa

Catégorie d'accessoire / de pièce détachée : Accessoire de gestion thermique

Complémentaires

Type de filtre de ventilation	G3 EN 779 G3 ISO 16890-1
Emplacement de montage	Entre l'enveloppe et la grille de sortie ou ventilateur
Compatibilité produit	Capteur d'encrassement NSYCCASFSDUST NSYCVF...M...DG NSYCAG...DG
Destination d'accessoire / de pièce détachée	Grille de sortie 170 x 150 mm
Quantité du lot	Lot de 5
Dimensions de la découpe	125 x 125 mm
Largeur	114 mm
hauteur	114 mm
Epaisseur	8 mm

Environnement

Tenue à la flamme : M1 se conformer à NF P92-507
K1/F1 se conformer à DIN 53 438

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	6,000 cm
Largeur de l'emballage 1	16,000 cm
Longueur de l'emballage 1	14,000 cm
Poids de l'emballage 1	2,000 g
Type d'emballage 2	BB1
Nb produits dans l'emballage 2	5

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Hauteur de l'emballage 2	3,000 cm
Largeur de l'emballage 2	12,500 cm
Longueur de l'emballage 2	12,500 cm
Poids de l'emballage 2	14,000 g
Type d'emballage 3	CAR
Nb produits dans l'emballage 3	100
Hauteur de l'emballage 3	19,500 cm
Largeur de l'emballage 3	40,000 cm
Longueur de l'emballage 3	46,000 cm
Poids de l'emballage 3	630,000 g

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >

 Empreinte environnementale	
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit
Use Better	
 Matières et Substances	
Emballage avec carton recyclé	Non
Emballage sans plastique	Non
Numéro SCIP	Da4c85ec-a665-4c36-a1cf-a6b342fe3f9f
Use Again	
 Réemballer et réusiner	
Profil Économie Circulaire	Pas d'opérations particulières de recyclage requises
Reprise	No