

CARRIER-EMP 22 (27X15) - 标记槽

0827447

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/0827447>



请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。



标记槽，可用于直径22 mm的所有按钮和开关，黑色，未标记，安装方式: 螺钉、铆钉，直径: 22 mm，文本框高度: 15 mm，文本框宽度: 27 mm

优势

- 卡接式UC-/US-EMP □...标签可用于标识CARRIER-EMP 22 ...标识支架
- 可用于所有按钮和开关，直径：22 mm

商业数据

订货号	0827447
包装单位	50 pc
最小订货量	50 pc
销售关键代码	BG241A
产品关键代码	BG241A
目录页面	页码348 (C-3-2019)
GTIN	4046356446556
单件重量（含包装）	1.302 g
单件重量（不含包装）	1.201 g
原产地	DE

CARRIER-EMP 22 (27X15) - 标记槽

0827447

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/0827447>



技术数据

产品属性

产品类型	标记条支架
------	-------

尺寸

宽度	29.5 mm
高度	3.2 mm
长度	47 mm
直径	22.00 mm

外部尺寸

外径	= 22 mm
----	---------

文本框

文本框宽度	27 mm
文本框高度	15 mm

材料规格

颜色	黑色 (RAL 9005)
标识材料	PA
材质	不含硅及卤素

环境和真实条件

环境条件

环境温度（运行）	-40 °C ... 105 °C
建议环境温度（存储/运输）	23 °C
建议湿度（存储/运输）	50 % (建议使用原始包装，保存在干燥阴凉处)

安装

安装类型	螺钉、铆钉
------	-------

CARRIER-EMP 22 (27X15) - 标记槽



0827447

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/0827447>

分类

ECLASS

ECLASS-13.0	27281105
-------------	----------

ETIM

ETIM 9.0	EC002248
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

CARRIER-EMP 22 (27X15) - 标记槽



0827447
<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/0827447>

产品环境合规性

EU RoHS	
符合《欧盟RoHS物质指令要求》	是, 无豁免
EU REACH SVHC	
《REACH候选物质注释》(CAS编号)	相关物质重量百分比不超过0.1%

Phoenix Contact 2025 Â© - 保留所有权利
<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号
（江宁236信箱）邮编：211100
025-52121888
phoenix@phoenixcontact.com.cn