


## 64382 HLX-A 200-15

Halogenlampen, stromgesteuert, mit Sockel PK30d



### Anwendungsgebiete

- Flugfeldbeleuchtung

### Produktvorteile

- Reduzierte Betriebs- und Wartungskosten dank langer Lebensdauer
- Sofortige und konstante Lichtausbeute über die gesamte Lebensdauer
- Flackerfreier Betrieb
- Quecksilberfrei

### Produkteigenschaften

- Dimmbar
- Mit den Steckerkombinationen A, B, C/Z auf Anfrage erhältlich
- Infrarotstrahlung für Licht bei schlechten Bedingungen



---

## Technische Daten

---

### Elektrische Daten



Nennspannung	30.3 V
Nennleistung	200.00 W
Nennstrom	6.60 A

### Photometrische Daten

Nennlichtstrom	4800 lm
----------------	---------

### Abmessungen & Gewicht

---



Produktgrafik

Socket

---

Durchmesser	13.5 mm
Länge	57.0 mm

### Lebensdauer

Lebensdauer	1500 h
-------------	--------

### Zusätzliche Produktdaten

Socket (Normbezeichnung)	PK30d
--------------------------	-------

### Klassifikationen

Bestellnummer	64382 HLX-A 200
---------------	-----------------

---

## Länderspezifische Informationen

---

EAN	METEL-Code	SEG-No.	STK-Number	UK Org
-----	------------	---------	------------	--------

## Produktdatenblatt

---

4008321345738	OSRH64382HLX	-	-	-
---------------	--------------	---	---	---

---

### Sicherheitshinweise

---

Halogenlampen dürfen zur Vermeidung von Personen- oder Sachschäden nur in geeigneten Leuchten betrieben werden, die so konstruiert sind (Schutzschilde, Gitter etc.), dass bei einem eventuellen Lampenplatzer keine Teile/Splitter nach außen dringen können und dass beim Betrieb keine Ultraviolettstrahlung nach außen abgestrahlt werden kann. Ferner ist darauf hinzuweisen, dass beim Betrieb der Lampen verstärkte Wärmeentwicklung auftreten kann. Nähere Hinweise hierzu erhalten Sie auf Anfrage.

---

### Verpackungsinformationen

---

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit	Abmessungen (Höhe x Breite x Länge)	Volumen	Gewicht brutto
4008321345738	64382 HLX-A 200-15	Faltschachtel 1	37 mm x 33 mm x 71 mm	0.09 dm <sup>3</sup>	23.00 g
4008321345745	64382 HLX-A 200-15	Versandschachtel 100	154 mm x 191 mm x 341 mm	10.03 dm <sup>3</sup>	2300.00 g

---

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

---

### Referenzen / Verweise

---

Mehr Informationen zu Airfieldlampen erhalten Sie in der Broschüre „The reliable guiding stars - Effective solutions for airfield lighting: Tungsten halogen lamps and LED light sources“ (engl.).

---

### Haftungsausschluss

---

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.

---