

Slimline SATA auf SATA Adapter mit Strom Buchse/Stecker 15cm

Produkt-ID: SLSATAADAP6



Der Slimline SATA-auf-SATA-Adapter SLSATAADAP6 verfügt über einen Slimline Seriell ATA-Anschluss an einem Ende und einen Standard SATA-Datenanschluss (mit SATA-Stromanschluss) am anderen Ende, sodass Sie ein Slimline SATA-Optisches Laufwerk an eine Standard-Hauptplatine und Stromversorgungsanschlüsse anschließen können.

Der Slim SATA-Adapter bietet ein 15 cm langes Kabel, das im Vergleich zum Standard SATA/Slimline SATA-Adapter (ohne Kabel) die Zuglast am Laufwerkanschluss reduziert und eine flexible Kabelführung beim Positionieren des Slimline SATA-Laufwerks innerhalb des Systemgehäuses ermöglicht.

Dieses qualitativ hochwertige Kabel wurde für eine zuverlässige Slimline SATA-auf-SATA-Verbindung konzipiert und entwickelt. Die StarTech.com-Garantie gilt für seine gesamte Lebensdauer.

## Zertifikate Berichte und Kompatibilität

### Anwendungen

- Schließen Sie ein optisches Slimline SATA-Laufwerk an eine Standard-SATA-Hauptplatine an

### Merkmale

- 1x Slimline SATA-Aufnahme (Daten und Strom)
- 1x SATA-Stecker (Daten und Strom)

- Bietet 15 cm Kabellänge

---

#### Leistung

Garantiebestimmung	Lifetime
Typ und Rate	SATA III (6 Gbps)

---

#### Steckverbinder

Steckverbinder A	Slimline SATA (13-polig, Daten und Strom)
Steckverbinder B	SATA Daten und Strom, Combo (7+15-polig)

---

#### Physische Eigenschaften

Farbe	Rot
Drahtstärke	18 AWG
Kabellänge	6.0 in [15.2 cm]
Produktlänge	6.0 in [15.2 cm]
Produktgewicht	0.5 oz [14 g]

---

#### Verpackungsinformationen

Paketmenge	1
Package Length	8.9 in [22.5 cm]
Package Width	4.9 in [12.5 cm]
Package Height	0.3 in [8 mm]
Versandgewicht (Verpackung)	0.7 oz [19 g]

---

#### Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten	15 cm Slimline-SATA-auf-SATA-Adapter mit Stromvers. – Buchse/Stecker
--------------------	--

---

\* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.