

GEWISS

elettricità amica

Serie 42 RV

IP 55 


Con pulsante 1NA + 1NC

With push button 1NO + 1NC

Avec bouton-poussoir 1NO + 1NF

Con pulsador 1NA + 1NC

Mit taste 1 Schließer + 1 Öffner







Rosso - Red - Rouge - Rojo -Rot
RAL 3000


GW 42 201



GEWISS SPA - PRODUZIONE MATERIALE ELETTRICO









I - 24069 Cenate Sotto - Via A. Volta, 1 (Bergamo) - Italia - Telefax +39 035 945222 - Telefono +39 035 946111




E-mail: gewiss@gewiss.com - <http://www.gewiss.com>







	GW 30 931	GW 30 932	GW 30 933
	12V~	24V~	230V~



					 3,5x16		 3,5x30
1	1	1	2	2	2	2	2





SERIE 42 RV

GEWISS

CENTRALINI STAGNI DA PARETE E INCASSO PER EMERGENZA

42 RV - CENTRALINI STAGNI PER SEGNALAZIONE DI ALLARME E MANOVRA DI EMERGENZA

CARATTERISTICHE TECNICHE (Valide anche per le placche autoportanti di pag. 256)


Normativa: IEC 60670; CEI 23-48; CEI 23-49	Materiale: GW PLAST
Grado IP: IP 40; IP 55; IP 56	Resistenza agli urti: IK 07 (cassetta IP 44)
Protezione contro i contatti indiretti: Doppio isolamento <input checked="" type="checkbox"/>	IK 08 (cassetta IP 55, IP 56)
Temperatura di installazione: Max +60° Min -25° versione da parete	Resistenza al calore anormale e al fuoco: Termopressione con biglia 70°C
Max +60° Min -15° versione incasso	Glow wire test 650°C

COMPORTAMENTO AGLI AGENTI CHIMICI ED ATMOSFERICI

Soluzione salina	Acidi		Basi		Solventi				Olio minerale	Raggi UV
	Concentrati	Diluiti	Concentrate	Diluite	Esano	Benzolo	Acetone	Alcool etilico		
Resistente	Resistenza limitata	Resistente	Resistente	Resistente	Resistente	Non resistente	Non resistente	Resistenza limitata	Resistenza limitata	Resistente


TABELLE DIMENSIONALI

SERIE 42 RV - CENTRALINI STAGNI DA PARETE PER SEGNALAZIONE D'ALLARME E PER MANOVRE D'EMERGENZA



CODICE	INGOMBRO						MONTAGGIO MODULARI						FISSAGGIO		
	A	B	C	A'	B'	C'	D	E	F	G	H	M	NR	I	L
GW 42 204															
4M GW 42 206	180	108	100	172	100	55	75	48	12,8	55	55	29	2	84	-
GW 42 207															
8M GW 42 202	180	180	100	172	172	55	75	48	12,8	55	125	29	3	84	100
GW 42 208															
GW 42 203	180	180	100	172	172	55	-	-	-	55	125	29	3	84	100

SERIE 42 RV - CENTRALINI STAGNI DA INCASSO PER MANOVRE D'EMERGENZA



CODICE	G'	H'
GW 42 201	79	79
4 MODULI	74	63
8 MODULI	74	142

vetri "sicur push" di ricambio