

E-Zähler mit LC-Display, 1-phasig, 80A, 1x S0, 1 Tarif,
Direktanschluss mit ZählerRückseitigtellung



Abbildung ähnlich

Ausführung	
Produkt-Markenname	SETRON
Produktqualität / geeicht	Nein
Art der Messwerterfassung / Lastgang	Nein
Art des Signals	S0
Ausführung des Elektrizitätszählers	elektronisch
Ausführung des Impulsausgangs	elektrisch
Allgemeine technische Daten	
energiebezogene Impulsanzahl	1 000 1/kVAh
Form des Stromnetzwerks	1-phasig
Genauigkeitsklasse	1,2
Messgenauigkeit	Klasse 1 (Wirkenergie nach EN 50470-3) ; Klasse 2 (Blindenergie nach EN 62053-23)
Nennstromstärke der Verbrauchsmessung / bei Wandlermessung	ohne
Schutzart und Schutzklasse	
Schutzart IP	IP50

Strom	
Stromartausführung des Elektrizitätszählers	Zweileiter-Zähler
Tarifausführung des Elektrizitätszählers	Eintarif
Energieartausführung des Elektrizitätszählers	Wirk-/Blindverbrauchsähler
kurzzeitiger Überlaststrom	80 A

Hauptstromkreis	
Betriebsfrequenz	
<ul style="list-style-type: none"> • Anfangswert • Endwert • Bemessungswert 	50 Hz
Betriebsspannung	
<ul style="list-style-type: none"> • Bemessungswert • zwischen N und L / minimal • zwischen N und L / maximal 	230 V 184 V 276 V
Betriebsstrom / Bemessungswert	15 A

Eignung	
Eignung zur Verwendung	Bezug/Lieferung
<ul style="list-style-type: none"> • Inkremental-Wert-Erfassung 	Nein

Produktdetails	
Produktbestandteil	
<ul style="list-style-type: none"> • elektronischer Impulsgeber • Impulsausgang 	Nein Ja

Produktfunktion	
Produktfunktion	
<ul style="list-style-type: none"> • Rücklaufsperr • Sperrcode • Strom-Tarif-Zählerumschaltung 	Nein Nein Nein

Anzeige und Bedienung	
Ausführung der Anzeige	digital

Kommunikation	
Ausführung der Schnittstelle	sonstige

Anzahl	
Anzahl der darstellbaren Zeichen	7

Anschlüsse	
Anschlussart des Elektrizitätszählers	Direktanschluss

Mechanischer Aufbau	
Anzahl der Breiten-Teilungseinheiten	2
Befestigungsart	Einbau
Befestigungsart / Reiheneinbau	Ja

Approbationen Zertifikate

Eignungsnachweis

Innerstaatlich

Konformitätserklärung



EG-Konf.

Weitere Informationen

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=7KT1530>

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/7KT1530>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=7KT1530

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)

<http://www.siemens.de/ausschreibungstexte>

