

# Scheda dati

Specifiche



## Piastra passacavi alluminio Heavy Duty 750x420

NSYPPC74HD

**Prezzo: 225,63 EUR**

### Presentazione

|  |   |
|--|---|
| Gamma                                  | Thalassa  |
| Tipo Prodotto                          | Piastra passacavo                                 |
| Categoria Accessorio / Parte Separata  | Accessori gestione cavo                           |
| Applicazione                           | Per esterno Heavy Duty                            |
| Anwendung                              | Multifunktion                                     |
| Larghezza nominale dell'alloggiamento  | 750 mm  |
| Profondità nominale dell'alloggiamento | 420 mm  |
| Compatibilità Gamma                    | Thalassa Thalassa PHD                             |
| Installazione                          | Fondo del contenitore                             |
| Tipo Di Piastra Passacavo              | Alluminio   |
| Composizione Dispositivo               | elementi di fissaggio<br>1 piastra<br>guarnizione |
| Quantità Per Confezione                | Set da 1  |
| Materiale                              | Alluminio   |

### Caratteristiche tecniche

|                     |  |
|---------------------|--|
| Finitura Superficie | Finitura spazzolata                        |
| Tipo Di Fissaggio   | Senza strumenti - tipo di vite 1/4 di giro |
| altezza             | 15 mm                                      |
| Larghezza           | Nominale: 750 mm<br>Reale: 760 mm          |
| Profondità          | Nominale : 420 mm                          |
| Spessore            | 3 mm                                       |

### Confezionamenti

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| Unità di misura confezione 1     | PCE       |
| Numero di unità per confezione 1 | 1         |
| Confezione 1: altezza            | 3,000 cm  |
| Confezione 1: larghezza          | 36,000 cm |
| Confezione 1: profondità         | 57,000 cm |
| Confezione 1: peso               | 1,378 kg  |
| Unità di misura confezione 2     | PAL       |

---

**Numero di unità per confezione 2** 8

---

**Confezione 2: altezza** 29,000 cm

---

**Confezione 2: larghezza** 45,000 cm

---

**Confezione 2: profondità** 120,000 cm

---

**Confezione 2: peso** 11,024 kg

## **Garanzia contrattuale**

---

**Garanzia** 18 mesi



## Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data >](#)

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti >](#)

### **Impronta ambientale**

Informazioni ambientali disponibili

[Profilo ambientale del prodotto](#)

### **Use Better**

#### **Materiali e imballaggio**

Confezione di cartone riciclato

No

Imballaggio senza plastica

No

Numero SCIP

B8d0fb33-5e43-4121-80bd-e0d068ed5eda

### **Use Again**

#### **Reimballaggio e rifabbricazione**

Profilo di circolarità

Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio

Ritiro del prodotto

No