

**R2NANO** Coffret douilles 1/4" 6 pans métrique - 5,5-14 - R2NANO



Contient :

Cliquet(s) 1/4" :

- Cliquet 1/4" "Paume de main" - R.161

Douille(s) 1/4" :

- R - Douille 1/4" 6 pans métrique - 05,5 mm
- R - Douille 1/4" 6 pans métrique - 06 mm
- R - Douille 1/4" 6 pans métrique - 07 mm
- R - Douille 1/4" 6 pans métrique - 08 mm
- R - Douille 1/4" 6 pans métrique - 09 mm
- R - Douille 1/4" 6 pans métrique - 10 mm
- R - Douille 1/4" 6 pans métrique - 11 mm
- R - Douille 1/4" 6 pans métrique - 12 mm
- R - Douille 1/4" 6 pans métrique - 13 mm
- R - Douille 1/4" 6 pans métrique - 14 mm

Embouts série 1 :

- ED.1T - Embout High Perf' série 1 pour vis cruciformes Pozidriv® - 1/4 PZ1 L 25 mm
- ED.1T - Embout High Perf' série 1 pour vis cruciformes Pozidriv® - 1/4 PZ2 L 25 mm
- ED.1T - Embout High Perf' série 1 pour vis cruciformes Pozidriv® - 1/4 PZ3 L 25 mm
- EH.1 - Embout standard série 1 pour vis 6 pans creux métrique - 3,0 L 25 mm
- EH.1 - Embout standard série 1 pour vis 6 pans creux métrique - 4,0 L 25 mm
- EH.1 - Embout standard série 1 pour vis 6 pans creux métrique - 5,0 L 25 mm
- EH.1 - Embout standard série 1 pour vis 6 pans creux métrique - 6,0 L 25 mm
- EH.1 - Embout standard série 1 pour vis 6 pans creux métrique - 7,0 L 25 mm
- EP.1T - Embout High Perf' série 1 pour vis cruciformes Phillips® - 1/4 PH1 L 25 mm
- EP.1T - Embout High Perf' série 1 pour vis cruciformes Phillips® - 1/4 PH2 L 25 mm
- EP.1T - Embout High Perf' série 1 pour vis cruciformes Phillips® - 1/4 PH3 L 25 mm
- ES.1T - Embout High Perf' série 1 pour vis à fente - 1/4 F4,5 L 25 mm
- ES.1T - Embout High Perf' série 1 pour vis à fente - 1/4 F6,5 L 25 mm
- ES.1T - Embout High Perf' série 1 pour vis à fente - 1/4 F8,0 L 25 mm
- EXR.1 - Embout standard série 1 pour vis Resistorx® - 1/4 TR 10 L 25 mm
- EXR.1 - Embout standard série 1 pour vis Resistorx® - 1/4 TR 15 L 25 mm

- EXR.1 - Embout standard série 1 pour vis Resistorx® - 1/4 TR 20 L 25 mm
- EXR.1 - Embout standard série 1 pour vis Resistorx® - 1/4 TR 25 L 25 mm
- EXR.1 - Embout standard série 1 pour vis Resistorx® - 1/4 TR 27 L 25 mm
- EXR.1 - Embout standard série 1 pour vis Resistorx® - 1/4 TR 30 L 25 mm
- EXR.1 - Embout standard série 1 pour vis Resistorx® - 1/4 TR 40 L 25 mm

Accessoire(s) 1/4" :

- Embout porte-douilles 1/4" - 1/4" - ECR
- Cardan universel 1/4" - R.240A
- Douille 1/4" porte-embout à jonc de retenue standard - R.235
- Poignée tournevis 1/4" courte - R.236C
- R - Rallonge 1/4" standard - L 100 mm
- R - Rallonge 1/4" standard - L 55 mm

Conditionnement :

- Boîte vide R2NANO/R360NANO - BV.NANO