

NEPTUNE

>>>

Efficacité reconnue



- Plaque amovible permettant de différer sa pose
- Design discret assurant la continuité esthétique avec l'ancien Neptune
- Bornes alignées optimisant le temps de câblage de la prise 2P+T

▼ NOUVEAUTÉ

Prise 2P + T à connexion directe sans outil

Pour vous permettre de gagner encore du temps sur vos chantiers, la prise 2P + T Neptune se raccorde sans outil, comme pour les mécanismes de commande.



■ Nouvelle prise 2P + T à connexion directe sans outil

appareillage Neptune

NF
Agréments voir p. 806



806 03

806 15

806 17

| Emb. | Réf. | Connexion directe sans outil | Interrupteurs et pousoirs 250 V~ |
|------|-----------------------------|------------------------------|--|
| 10 | Fixation vis/griffes 806 00 | Fixation vis 806 50 | Raccordement direct sans outil après simple dénudage Interrupteurs 10 AX |
| 10 | 806 01 | 806 51 | Interrupteur |
| 10 | 806 03 | | Va-et-vient |
| 10 | 806 04 | | Va-et-vient lumineux Lampe fluo verte réf. 899 07 fournie et raccordée |
| 10 | 806 05 | 806 55 | Permutateur. Permet d'ajouter un troisième point de commande dans une installation V/V Pousoirs 6 A |
| 10 | 806 06 | 806 56 | Pousoir à bascule |
| 10 | 806 11 | | Pousoir lumineux Lampe fluo verte réf. 899 07 fournie et raccordée |
| 10 | 806 02 | 806 52 | Pousoir porte-étiquette lumineux Lampe néon orange réf. 899 06 fournie et raccordée Fonctions doubles |
| 10 | 806 07 | | Double va-et-vient 10 AX |
| 10 | 806 08 | | Double pousoir 6 A |
| | | | Va-et-vient 10 AX + pousoir 6 A |

Interrupteur variateur

| | | |
|---|-----------------------------|--|
| 1 | Fixation vis/griffes 806 15 | Commande rotative fin de course : de 60 à 500 VA en halogène et incandescence. De 60 à 500 VA en halogène TBT avec transformateur ferromagnétique |
|---|-----------------------------|--|

Commande de VMC

| | | |
|----|-----------------------------|--|
| 10 | Fixation vis/griffes 806 18 | Raccordement direct sans outil après simple dénudage Commande directe à 2 vitesses de ventilation mécanique contrôlée |
|----|-----------------------------|--|

Commande de volets roulants

| | | |
|----|-----------------------------|--|
| 10 | Fixation vis/griffes 806 17 | Raccordement direct sans outil après simple dénudage Double va-et-vient pour commande directe du moteur |
|----|-----------------------------|--|