

Extender HDMI via CAT5/CAT6 con Power Over Cable - 50 m

Product ID: ST121SHD50



Il kit extender video ST121SHD50 HDMI® tramite cavi Cat5e/Cat6 consente di prolungare i collegamenti audio e video HDMI fino a 50 m sfruttando due cavi Cat5e o Cat6. Il kit è ancora più versatile in quanto è alimentato tramite cavo e richiede un solo adattatore di alimentazione, che può essere collegato al ricevitore o al trasmettitore.

Con il supporto di risoluzioni ad alta definizione fino a 1920x1080/1080p e il relativo segnale audio digitale, questo conveniente extender HD può essere facilmente installato utilizzando il cablaggio di un'infrastruttura Ethernet nuova o esistente. Per una comoda installazione plug-and-play, l'extender HDMI presenta l'emulazione EDID del monitor integrata che assicura una risoluzione nativa e la massima compatibilità con il display o il proiettore.

Per una maggiore flessibilità e praticità, i cavi HDMI fino a 10 m possono essere collegati sia alle unità locali che remote permettendo così l'estensione del segnale HDMI anche a distanze maggiori.

Il kit extender HDMI offre una soluzione pronta all'uso per la pubblicità digitale punto-punto che comprende un'unità di trasmissione locale e unità di ricezione remote oltre all'hardware opzionale che consente di montare le unità secondo necessità. Inoltre, grazie all'alimentazione Power Over Cable, è possibile estendere con facilità un segnale HDMI alle zone in cui l'accesso alle prese di corrente è limitato.

Con garanzia StarTech.com di 2 anni e supporto tecnico a vita gratuito.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Consente di estendere l'HDMI quando le prese di corrente sono limitate, grazie a un singolo adattatore di alimentazione sia per il trasmettitore che il ricevitore tramite Power over Cable.
- Consente di posizionare lo schermo nell'area ideale, mentre i dispositivi di sistema si trovano altrove, in un ambiente pulito e sicuro
- Ottimizza il posizionamento di dispositivi di pubblicità digitale in strutture sanitarie, di formazione, vendita al dettaglio e uffici pubblici

Features

- L'alimentazione Power over Cable consente il funzionamento del trasmettitore e del ricevitore tramite un'unica sorgente di alimentazione.
- Supporta cavi Ethernet Cat5e o Cat6 (50 m)
- Nessun software/driver necessario
- Supporta risoluzioni HD fino a 1080p (1920x1080)
- Include unità di trasmissione (locale) e di ricezione (remota)

Hardware	Warranty	2 Years
	Audio	Si
	Cablaggio	UTP Cat 5 o superiore
	Collegamento a margherita	No
	Montaggio a rack	Si
	Porte	1
Prestazioni	Distanza max	50 m / 165 ft
	Risoluzioni digitali massime	1080p / 1920x1080
	Risoluzioni supportate	1080i - Cat6 (stranded or solid) - up to 50m - Cat5e (solid) - up to 50m - Cat5e (stranded) - up to 40m
		1080p - Cat6 (solid or stranded) - up to 40m - Cat5 (solid) - up to 20m - Cat5 (stranded) - up to 16m
		See product manual for further details
	Specifiche generali	Distanze massime - (solo 1080i) CAT5E (a treccia) - 40 m CAT5E (solido) - 50 m CAT6 (a treccia o solido) - 50 m
	Widescreen supportato	Si
Connettore/i	Connettori unità locale	1 - HDMI (19 pin) Femmina 2 - RJ-45 Femmina
	Connettori unità remote	1 - HDMI (19 pin) Femmina 2 - RJ-45 Femmina
Indicatori	Indicatori LED	1 - Alimentazione
Alimentazione	Adattatore di alimentazione incluso	Adattatore CA incluso
	Consumo energetico	18
	Corrente di uscita	1.5 A
	Corrente ingresso	0.5 A
	Tensione di uscita	12 DC
	Tensione ingresso	100 ~ 240 AC
	Tipo presa	M
	Tipo punta centrale	Positivo

Ambientale	Temperatura d'esercizio	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
	Temperatura di conservazione	-10°C to 60°C (14°F to 115°F)
	Umidità	0% - 80 %
Caratteristiche fisiche	Altezza prodotto	0.8 in [21 mm]
	Colore	Nero
	Larghezza prodotto	2 in [51 mm]
	Lunghezza prodotto	3.1 in [80 mm]
	Peso prodotto	11.1 oz [314 g]
	Tipo enclosure	Alluminio
Informazioni confezione	Peso spedizione (confezione)	33 oz [935 g]
Contenuto della confezione	Incluso nella confezione	1 - Trasmettitore HDMI via UTP CAT5e/6
		1 - Ricevitore HDMI via UTP CAT5e/6
		1 - Adattatore di alimentazione universale (NA/UE/UK/AU)
		2 - Staffe di montaggio
		2 - Set di piedini in gomma
		1 - Manuale di istruzioni

Product appearance and specifications are subject to change without notice.