

A813 - Gant Nitrile Extra-Long

Collection: Gants Protection Chimique

Gamme: Protection des mains

Matériaux: Nitrile

Paquet intérieur (sous-conditionnement): 12

Emballage extérieur: 96

information produit

Ce gant extrêmement long de 48cm offre une excellente protection contre de nombreux solvants. Conçu avec un motif antidérapant, le A813 offre une bonne adhérence en milieu sec et humide. L'épaisseur de 0,55 mm assure une bonne résistance à l'abrasion. Convient à une gamme d'industries telles que la maintenance industrielle, le forage en mer, l'impression et la chimie.

Gants Protection Chimique

Les environnements de travail utilisant des produits chimiques et des substances dangereuses peuvent être très dommageables pour les travailleurs et une protection appropriée est nécessaire. Portwest fournit une gamme de gants qui sont entièrement testés et certifiés pour protéger contre beaucoup de produits chimiques.

Protection des mains

Une large gamme pour la Protection des mains est disponible. Afin d'aider à répondre à tous les besoins. Seuls les meilleurs matériaux et méthodes de fabrication sont utilisés dans la production d'une vaste gamme de produits Portwest pour la Protection des mains.

Normes

EN ISO 21420: 2020

EN 388: 2016 + A1 : 2018 (41X2X)

EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 Type A (AGJKLMNOPST)

EN ISO 374-5 Micro Organismes



Caractéristiques

- Sans Silicone. Idéal pour la fabrication, les applications de peinture, l'électronique et la manipulation du verre lorsque le silicone est problématique
- Motif texturé pour une meilleure adhérence
- Utilisable dans les industries chimiques, pétrolières et alimentaires
- Approuvé pour la manipulation sécuritaire des aliments
- 0.55mm d'épaisseur
- Longueur 480mm
- Certifié CE
- Gant résistant aux produits chimiques
- CE-CAT III
- Étiquette pour vente au détail qui facilite la présentation
- Résistance chimique



PRODUCT SPECIFICATION & TECHNICAL DATASHEET

A813 - Gant Nitrile Extra-Long

Code Douanier: 4015190000

Laboratoire d'essai

SATRA Technology Europe Ltd (Organisme notifié N°.: NB: 2777)

Bracetown Business Park

D15 YN2P, Ireland

N° de certificat: 2777/10139-03/E05-01

Carton Dimensions/Weight

Item	Colour	Len	Wid	Hgt	Weight(Kg)	Cubic(m³)	EAN13	GTIN/DUN14
A813GNRM	Vert	61.0	33.0	25.0	0.1680	0.0503	5036108324514	15036108813329
A813GNRL	Vert	61.0	33.0	25.0	0.1760	0.0503	5036108324507	15036108813312
A813GNRXL	Vert	61.0	33.0	25.0	0.1900	0.0503	5036108324521	15036108813336
A813GNRXXL	Vert	61.0	33.0	25.0	0.2060	0.0503	5036108324538	15036108813343