

uvex megasonic



- lunettes-masques révolutionnaires avec un champ de vision optimisé
- design de l'oculaire innovant et sans monture
- compatibles avec le port de lunettes de vue grâce aux encoches prévues pour les branches de lunettes
- design x-frame de la monture pour un ajustement flexible à chaque visage
- bandeau extra large (30 cm) pour un maintien optimal et un confort accru
- bandeau et écran faciles à remplacer
- combinaison possible avec d'autres EPI
- technologie de revêtement uvex supravision

uvex supravision excellence

Sur la face interne, traitement **anti-buée**, supérieur au minimum à 16 secondes dans les conditions de la norme N. La performance anti-buée est durable même après des nettoyages répétés. Sur la face externe, puissant traitement **anti-rayure**, excellente résistance aux produits chimiques.

Nanotechnologie pour faciliter le nettoyage en réduisant l'adhérence des poussières, des produits huileux, etc.

Teinte incolore

Protection contre les risques mécaniques sans risque d'éblouissement.

Caractéristiques de protection

La lunette-masque de protection uvex megasonic a une résistance mécanique protégeant contre les impacts à énergie moyenne (120 m/s), même à des températures extrêmes (-5 °C et +55 °C). Elle est marquée 3 pour la protection contre les liquides (gouttelettes et projections) et 4 pour la protection contre les particules de poussières (>5 µm). Elle résiste à la détérioration des surfaces par les fines particules et à la formation de buée. Elle protège également contre les rayons UV jusqu'à 400 nm.

uvex megasonic	
N° d'article	9320.265
Traitement	uvex supravision excellence
Normes	EN 166, EN 170
Monture	anthracite, bleu W 166 34 BT CE
Oculaire	PC incolore UV400 2C-1,2 W 1 BTKN CE
Poids	96 g
Conditionnement	4 paires



Oculaire
innovant



Compatible avec
lunettes de vue



Design x-frame
souple & flexible



Bandeau
extra-large

Accessoires complémentaires



Étui souple en microfibre pour lunette-masque uvex	
N° d'article	9954.360
Conditionnement	25 unités



Étui-ceinture en toile pour lunette-masque uvex	
N° d'article	9954.501
Conditionnement	25 pièces



Étui à soufflet avec passe-ceinture pour lunette-masque uvex	
N° d'article	9954.650
Conditionnement	25 pièces



Lingette microfibre uvex	
N° d'article	9972.130
Conditionnement	5 pièces



Lingettes nettoyantes uvex	
N° d'article	9963.000
Conditionnement	1 boîte de 100 lingettes



Pour plus d'informations sur les lunettes-masques uvex megasonic, nous vous invitons à scanner le QR Code ci-contre.



Retrouvez toutes nos teintes d'oculaires en scannant le QR Code ci-contre.