


Scheda dati

Specifiche



Cable entry grommets for cable entries Multi-CS, for cables diameters 13-14 mm

NSYCEJDL13

Presentazione

Gamma	PanelSeT
Tipo Prodotto	Gommino di tenuta
Categoria Accessorio / Parte Separata	Accessori gestione cavo
Applicazione	Multifunzione
Quantità Per Confezione	Set da 4

Caratteristiche tecniche

Materiale	Elastomero termoplastico
Numero Ingressi Cavo	1 13...14 mm
Peso Netto	0,011 kg

Ambiente

Grado Di Protezione Ip	IP65 conforming to CEI 60529
Tenuta Al Fuoco	V0 conforme a UL 94
Temperatura Ambiente Operativa	-30...100 °C
Resistenza Agli Agenti Chimici	Good resistance to fuels Good resistance to mineral oils and greases Good resistance to weak acids and bases Buona resistenza agli alcool

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	3,000 cm
Confezione 1: larghezza	9,000 cm
Confezione 1: profondità	3,750 cm
Confezione 1: peso	12,000 g
Unità di misura confezione 2	BB1
Numero di unità per confezione 2	4
Confezione 2: altezza	3,000 cm
Confezione 2: larghezza	9,000 cm
Confezione 2: profondità	15,000 cm
Confezione 2: peso	48,000 g

Unità di misura confezione 3	CAR
Numero di unità per confezione 3	80
Confezione 3: altezza	20,000 cm
Confezione 3: larghezza	20,000 cm
Confezione 3: profondità	30,000 cm
Confezione 3: peso	1,092 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 mesi
----------	---------



L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data >](#)

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti >](#)

Impronta ambientale

Informazioni ambientali disponibili

[Profilo ambientale del prodotto](#)

Use Better

Materiali e imballaggio

Confezione di cartone riciclato

No

Imballaggio senza plastica

No

[Direttiva RoHS Unione europea](#)

Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)

Regolamento REACH

[Dichiarazione REACH](#)

Use Again

Reimballaggio e rifabbricazione

Profilo di circolarità

Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio

Ritiro del prodotto

No