

3M™ 5451, 5453

Glasgewebe-Klebebänder

Teflon® -(PTFE) beschichtet

Produkt-Information

Beschreibung 3M™ 5451 und 5453 sind Teflon-beschichtete Glasgewebe-Klebebänder mit einem belastbaren Silikonklebstoff. Diese Klebebänder haben sehr gute Gleiteigenschaften, eine sehr gute Antihafwirkung und eine hohe thermische und mechanische Belastbarkeit.

Die 3M Produktionsstätte ist nach ISO 9002 zertifiziert.

Anwendung 3M™ 5451 und 5453 werden zum Beschichten von Oberflächen eingesetzt, wo hohe Gleiteigenschaften, Antihafwirkung, hohe thermische, mechanische und chemische Beständigkeiten verlangt werden, z.B.

- als Gleitbelag im Förder- und Transportbereich und bei Backanlagen
- als Antihafoberfläche bei Verpackungsanlagen und Kunststoff-Folien-Schweißgeräten

Klebeband-Merkmale*	5451	5453
Träger	PTFE - Polytetrafluorethylen / beschichtetes Glasgewebe	
Klebstoff	Silikon	
Dicke nach ASTM: D-3652 Gesamt:	0,14 mm	0,22 mm
Schälkraft auf Stahl nach ASTM: D-3330	38 N / 100 mm	38 N / 100 mm
Bruchlast nach ASTM: D-3759	1.225 N / 100 mm	1.575 N / 100 mm
Temperaturbeständigkeit	- 75°C bis + 200°C	

Lieferdaten

Rollenlänge	32,9 m
Rollenbreite	19,1 - 25,4 - 50,8 mm
Kerninnendurchmesser	76,2 mm

Verarbeitung

Die optimalen Verarbeitungsparameter sind in unserer Information "Verarbeitungshinweise für 3M Industrie- Klebebänder" beschrieben. Diese sowie weitere technische Informationen können Sie per Fax-Abruf direkt anfordern unter 01805-234-007 (7 x 24 Std.).

Warnhinweis

Bei Temperaturen über 200°C werden geringe Mengen gesundheits-schädlicher Gase frei, weshalb für ausreichende Luftzirkulation zu sorgen ist.

Lagerung

Unverarbeitet, 12 Monate nach Eingang beim Kunden im Originalkarton bei 50 % relativer Luftfeuchtigkeit und ca. 20°C Lagertemperatur.

Notizen

* Wichtiger Hinweis:

Die vorstehenden Angaben stellen unsere gegenwärtigen Erfahrungswerte dar. Prüfen Sie bitte selbst vor Verwendung unseres Produktes, ob es sich auch im Hinblick auf mögliche anwendungswirksame Einflüsse, für den von Ihnen vorgesehenen Verwendungszweck eignet. Alle Fragen einer Gewährleistung und Haftung für dieses Produkt regeln sich nach unseren jeweils gültigen Verkaufsbedingungen, sofern nicht gesetzliche Vorschriften etwas anderes vorsehen.

3M ist ein Warenzeichen der Firma 3M.

3M

3M Deutschland GmbH
Industrie-Klebebänder,
Klebstoffe und Spezialprodukte

Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss
Telefon 0 21 31 / 14 33 30
Telefax 0 21 31 / 14 38 17