


67-...A

# Clés mâles droites emmanchées S1

TOURNEVIS



## Description


Empreinte 6 pans en mm.

Manche ergonomique bi-matière.

Lame brunie.

Repérage rapide de l'empreinte 6 pans grâce à la couleur noire sur le manche.

## Données techniques



Caractéristiques de l'article référence : 67-1,5A

<b>A (mm)</b>	1,5	<b>C (mm)</b>	50
<b>e (mm)</b>	20	<b>L (mm)</b>	131.6
<b>Poids (g)</b>	16	<b>Garantie</b>	Garantie SAM OUTIL

Caractéristiques de l'article référence : 67-2A

<b>A (mm)</b>	2	<b>C (mm)</b>	50
<b>e (mm)</b>	20	<b>L (mm)</b>	131.6
<b>Poids (g)</b>	18	<b>Garantie</b>	Garantie SAM OUTIL

Caractéristiques de l'article référence : 67-2,5A

<b>A (mm)</b>	2,5	<b>C (mm)</b>	50
<b>e (mm)</b>	20	<b>L (mm)</b>	131.6
<b>Poids (g)</b>	20	<b>Garantie</b>	Garantie SAM OUTIL

Caractéristiques de l'article référence : 67-3A

<b>A (mm)</b>	3	<b>C (mm)</b>	100
<b>e (mm)</b>	20	<b>L (mm)</b>	181.6
<b>Poids (g)</b>	22	<b>Garantie</b>	Garantie SAM OUTIL

Caractéristiques de l'article référence : 67-4A

<b>A (mm)</b>	4	<b>C (mm)</b>	100
<b>e (mm)</b>	29	<b>L (mm)</b>	212.6
<b>Poids (g)</b>	60	<b>Garantie</b>	Garantie SAM OUTIL

Caractéristiques de l'article référence : 67-5A

<b>A (mm)</b>	5	<b>C (mm)</b>	100
<b>e (mm)</b>	29	<b>L (mm)</b>	212.6
<b>Poids (g)</b>	72	<b>Garantie</b>	Garantie SAM OUTIL

Caractéristiques de l'article référence : 67-6A

<b>A (mm)</b>	6	<b>C (mm)</b>	150
<b>e (mm)</b>	32	<b>L (mm)</b>	272.8
<b>Poids (g)</b>	112	<b>Garantie</b>	Garantie SAM OUTIL

Caractéristiques de l'article référence : 67-7A

<b>A (mm)</b>	7	<b>C (mm)</b>	150
<b>e (mm)</b>	32	<b>L (mm)</b>	272.8
<b>Poids (g)</b>	126	<b>Garantie</b>	Garantie SAM OUTIL

Caractéristiques de l'article référence : 67-8A

<b>A (mm)</b>	8	<b>C (mm)</b>	150
<b>e (mm)</b>	32	<b>L (mm)</b>	272.8
<b>Poids (g)</b>	155	<b>Garantie</b>	Garantie SAM OUTIL

Caractéristiques de l'article référence : 67-9A

<b>A (mm)</b>	9	<b>C (mm)</b>	150
<b>e (mm)</b>	34	<b>L (mm)</b>	279.5
<b>Poids (g)</b>	170	<b>Garantie</b>	Garantie SAM OUTIL

Caractéristiques de l'article référence : 67-10A

<b>A (mm)</b>	10	<b>C (mm)</b>	150
---------------	----	---------------	-----

e (mm)	34	L (mm)	279.5
Poids (g)	210	Garantie	Garantie SAM OUTIL

Découvrez tous nos produits dans nos catalogues en ligne



Les outils Indispensables SAM 2021

[Consulter le catalogue](#)



Outillage 2021

[Consulter le catalogue](#)



Automobile 2021

[Consulter le catalogue](#)



Pneumatique 2021

[Consulter le catalogue](#)



Sécurité anti-chute 2020

[Consulter le catalogue](#)