

产品名称： UNIVERSAL SCREEN CLEANER FG 设立日期： 13.09.13 Version : 3.0
参考号： BDS001393_33_20130913 (MA) 代替： BDS001393_20130628

第1节：物质/混合物和公司/企业的鉴定

1.1. 产品标识

UNIVERSAL SCREEN CLEANER FG
气溶胶

1.2. 物质或混合物的相关用途和使用建议

Cleaners - Precision

1.3. 详细的供应商安全数据表

CRC Industries UK Ltd.
Ambersil House - Wylds Road
Castlefield Industrial Estate
TA6 4DD Bridgwater Somerset
United Kingdom
Tel.: +44 1278 727200
Fax.: +44 1278 425644
E-mail : hse.uk@crcind.com

1.4. 紧急电话号码

(+44)(0)1278 72 7200

第2节：危害识别

2.1. 物质或混合物的分类

按照法规（EC）1272/2008进行的分类

身体：	悬浮微粒, 第3级 压力容器：加热可能爆裂。
健康：	未分类
环境	未分类
其它危险	3 % by mass of the contents are flammable.

按照67/548/EEC or 1999/45/EC进行的分类

健康：	未分类
身体：	未分类



1 / 9

CRC Industries UK Limited
Ambersil House, Wylds Road, Castlefield Industrial Estate, Bridgwater,
Somerset, TA6 4DD
Tel: +44 (0)1278 727200 Fax: +44 (0)1278 425644 web: www.ambersil.com

产品名称： UNIVERSAL SCREEN CLEANER FG 设立日期： 13.09.13 Version : 3.0
 参考号： BDS001393_33_20130913 (MA) 代替： BDS001393_20130628

在正常条件下不易燃，但含有易燃成分
 （在封闭的空间里进行易燃性测试，FEA X610-E为负值）
 环境 未分类

2.2. 标签元素

根据规定 (EC) 1272/2008 贴标

信号词： 警告
 危险说明： H229：压力容器：加热可能爆裂。
 防范说明： P102：勿让小孩接触。
 P210：避免热源、灼热表面、火花、明火以及其他引火源。禁止吸烟。
 P251：切勿穿孔或焚烧，即使不再使用。
 P410/412：防止阳光直射并且不可暴露在超过50°C/122°F 的温度下。
 补充的危险信息： 3 % by mass of the contents are flammable.

关于清洁剂的法规 (EC) 编号648/2004：脂肪烃 < 5 %
 benzisothiazolinone, benzoic acid

2.3. 其它危险

无

第3节：成分的组成/信息

3.1. 物质

不适用。

3.2. 混合物

有害成分	CAS-nr.	EC-nr	w/w %	符号	风险术语*	说明
Hydrocarbons,C3-4-rich, petroleum distillate Petroleumgas (1,3-butadiene < 0.1%)	68512-91-4	270-990-9	1-5	F+	12	K,G
Explanation notes						
G：根据REACH1907/2006号法规第2(7)(a)条免除登记义务						
K：不归类为致癌物质，小于0.1%w / w的1,3 - 丁二烯 (Einecs-nr. 203-450-8)						

有害成分	注册号	CAS-nr.	EC-nr	w/w %	危险等级和分类	危险说明	说明
Hydrocarbons,C3-4-rich, petroleum distillate Petroleumgas (1,3-butadiene < 0.1%)	-	68512-91-4	270-990-9	1-5	Press. Gas, Flam. Gas 1	H280,H220	K,G
Explanation notes							
G：根据REACH1907/2006号法规第2(7)(a)条免除登记义务							
K：不归类为致癌物质，小于0.1%w / w的1,3 - 丁二烯 (Einecs-nr. 203-450-8)							

(*说明短语：请参见第16章)

产品名称： UNIVERSAL SCREEN CLEANER FG 设立日期： 13.09.13 Version : 3.0
参考号： BDS001393_33_20130913 (MA) 代替： BDS001393_20130628

第4节：急救措施

4.1. 急救措施描述

接触眼睛	如果物质进入眼睛，应立即用大量的水冲洗
接触皮肤	用大量肥皂和水清洗。
吸入	移到空气新鲜处，保持呼吸舒适的体位休息。
食入	如果意外吞下，千万不要催吐，应就医。

4.2. 最重要的症状及影响，急性的和延迟的

吸入：	对健康无不良影响
食入：	可能引起肠胃不适 症状：咽喉痛，腹痛，恶心，呕吐
接触皮肤：	反复接触可能引起皮肤干燥或龟裂。
接触眼睛：	可能有刺激性。

4.3. 需要就医和特殊治疗的指示

一般建议	如果发生事故或你感觉不适，应就医（在可能的情况下出示标签） 如症状一直持续，呼叫医生
------	---

第5节：消防措施

5.1. 灭火介质

水，泡沫，二氧化碳或干剂

5.2. 物质或混合物产生的的特别危害

如果加热至50°C以上，气溶胶可能会爆炸。
形成危险的分解产物
一氧化碳、二氧化碳

5.3. 给消防人员的建议

将容器暴露在火中，用水喷洒降温
发生火灾时，不要吸入烟雾

第6节：意外泄漏应急措施

6.1. 人身防范，保护设备和应急程序



3 / 9

CRC Industries UK Limited
Ambersil House, Wylds Road, Castlefield Industrial Estate, Bridgwater,
Somerset, TA6 4DD
Tel: +44 (0)1278 727200 Fax: +44 (0)1278 425644 web: www.ambersil.com

产品名称： UNIVERSAL SCREEN CLEANER FG 设立日期： 13.09.13 Version : 3.0
参考号： BDS001393_33_20130913 (MA) 代替： BDS001393_20130628

关闭所有火源
确保足够的通风
穿戴适当的防护服和手套。

6.2. 环境注意事项

不要让进入公共下水道和河道

6.3. 遏制和清理的方法与材料

用适当的情性材料吸收溢出物
用水和清洁剂清洗溢出的地方

6.4. 参考其他章节

如需了解更多信息，请参见第8条。

第7节：处理和储存

7.1. 安全处理的注意事项

远离热源和火源
不要喷洒在明火或遇热发光的材料材料上。
不要刺穿或燃烧气溶胶，即使是使用之后。
不要吸入气溶胶或蒸气。
确保足够的通风
避免接触皮肤和眼睛。

7.2. 安全储存的条件，包括任何不兼容性

压力容器：避免日晒，不要暴露在温度超过50°C的环境中。不要刺破或焚烧，即使是使用之后。
存放在通风良好的地方。
无霜存放
避免儿童接触。

7.3. 具体的最终用户

Cleaners - Precision

第8节：接触控制/个人防护

8.1. 接触参数

接触限值



4 / 9

CRC Industries UK Limited
Ambersil House, Wylds Road, Castlefield Industrial Estate, Bridgwater,
Somerset, TA6 4DD
Tel: +44 (0)1278 727200 Fax: +44 (0)1278 425644 web: www.ambersil.com

产品名称： UNIVERSAL SCREEN CLEANER FG 设立日期： 13.09.13 Version : 3.0
参考号： BDS001393_33_20130913 (MA) 代替： BDS001393_20130628

没有提供信息

8.2. 接触控制

控制程序：	确保足够的通风 远离热源和火源
个人防护：	采取预防措施，避免在处理产品时接触皮肤和眼睛。 确保足够的通风
吸入：	在通风不足的情况下，戴上合适的呼吸设备。
手和皮肤：	穿戴适当的化学品防护手套 (氯丁橡胶)
眼睛：	佩戴安全护目镜
Environmental protection:	避免排放至环境中。 收集溢出物。

第9节：物理和化学性质

9.1. 物理和化学性质的基本信息

(不含推进剂的气溶胶数据)

外观：物理状态：	丙烷/丁烷助推液体
颜色：	无色
气味：	无味
pH值：	9 - 10
沸点/沸点范围：	不适用。
闪点：	无
蒸发率：	不适用。
爆炸限值： 上限：	不适用。
下限：	不适用。
蒸汽压力：	不可用。
相对密度：	1.0 g/cm ³ (@ 20°C).
水溶性：	易溶于水
自动点火：	> 200 °C
粘性：	不适用。

9.2. 其它信息

VOC: 35 g/l

第10节：稳定性和反应活性

10.1. 反应性



5 / 9

CRC Industries UK Limited
Ambersil House, Wylds Road, Castlefield Industrial Estate, Bridgwater,
Somerset, TA6 4DD
Tel: +44 (0)1278 727200 Fax: +44 (0)1278 425644 web: www.ambersil.com

产品名称： UNIVERSAL SCREEN CLEANER FG 设立日期： 13.09.13 Version : 3.0
参考号： BDS001393_33_20130913 (MA) 代替： BDS001393_20130628

如果用于其目的，无已知危险反应。

10.2. 化学稳定性

稳定的

10.3. 危险反应的可能性

如果用于其目的，无已知危险反应。

10.4. 避免接触的条件

压力容器：避免日晒，不要暴露在温度超过50°C的环境中。

避免过热

无霜存放

10.5. 不兼容的材料

强氧化剂

10.6. 危险的分解产物

一氧化碳、二氧化碳

第11节：毒理学资料

11.1. 毒理学影响的信息

吸入：	对健康无不良影响
食入：	不太可能发生吸收
接触皮肤：	反复接触可能引起皮肤干燥或龟裂。
接触眼睛：	可能有刺激性。

毒理学数据：

没有提供信息

第12节：生态信息

12.1. 毒性

未分类

生态毒理学数据：



6 / 9

CRC Industries UK Limited
Ambersil House, Wylds Road, Castlefield Industrial Estate, Bridgwater,
Somerset, TA6 4DD
Tel: +44 (0)1278 727200 Fax: +44 (0)1278 425644 web: www.ambersil.com

产品名称： UNIVERSAL SCREEN CLEANER FG 设立日期： 13.09.13 Version : 3.0
参考号： BDS001393_33_20130913 (MA) 代替： BDS001393_20130628

没有提供信息

12.2. 持久性和降解

未提供实验数据

12.3. 生物蓄积性

未提供实验数据

12.4. 土壤中的迁移

易溶于水

12.5. PBT和vPvB评估结果

没有信息

12.6. 其它不良的影响

未提供实验数据

第13节：处理注意事项

13.1. 废物处理方法

产品： 该物质及其容器必须以安全的方式进行处置。
不要排入排水管道或环境，在允许的废物收集点处置。
National regulations : 处置应符合当地，州或国家法律

第14节：运输信息

14.1. UN编号

UN编号： 1950

14.2. UN专有装运名称

正确的运输名称： 气溶胶

14.3. 运输危险类别

类别： 2.2



7 / 9

CRC Industries UK Limited
Ambersil House, Wylds Road, Castlefield Industrial Estate, Bridgwater,
Somerset, TA6 4DD
Tel: +44 (0)1278 727200 Fax: +44 (0)1278 425644 web: www.ambersil.com

产品名称： UNIVERSAL SCREEN CLEANER FG 设立日期： 13.09.13 Version : 3.0
参考号： BDS001393_33_20130913 (MA) 代替： BDS001393_20130628

ADR / RID - 分类代码： 5A

14.4. 包装组

包装组： 不适用

14.5. 环境危险

ADR / RID - 对环境有害： 没有
IMDG - 海洋污染物： No
IATA/ ICAO - 对环境有害： 没有

14.6. 用户特别注意事项

ADR / RID - 隧道代码： (E)
IMDG - Ems： F-D, S-U
IATA/ICAO - PAX： 203
IATA/ICAO - CAO： 203

14.7. 符合MARPOL73/78附录II的散装运输以及IBC代码

不适用。

第15节：法规信息

15.1. 针对物质或混合物的安全，健康和环境法律/法规

根据目前欧洲的要求编制安全数据表。
指令2008/47/EC 喷雾器指令75/324/EEC的修订
法规 (EC) 1907/2006 (REACH)
欧盟指令99/45/EC
法规 (EC) 编号：1272/2008

15.2. 化学安全评估

没有提供信息

第16节：其他信息

*风险术语 解释： R12：极度易燃。
*危险说明解释： H220：Extremely flammable gas.
H280：内含加压气体；遇热可能爆炸
在第二章的修订： 2.2. 标签元素

本产品应按照与良好的工业卫生惯例进行储存，处理和使用，并符合所有法律规定。
兹包含的信息是基于目前的知识水平，并从安全要求的角度描述我们的产品。它不保证任何特定属性。



产品名称：	UNIVERSAL SCREEN CLEANER FG	设立日期：	13.09.13 Version : 3.0
参考号：	BDS001393_33_20130913 (MA)	代替：	BDS001393_20130628

除了以学习，研究和审查健康，安全和环境风险为目的的公平交易以外，未经CRC书面许可，不得以任何方法复制这些文件的任何