



DSL-8D04G02M025KM1

SICK
Sensor Intelligence.



Objednací informace

Typ	Výrobek č.
DSL-8D04G02M025KM1	6021195

Další provedení přístroje a příslušenství → www.sick.com/



Technická data v detailu

Technické údaje

Skupina příslušenství	Konektory a kabely
Řada příslušenství	Propojovací kabely
Typ konektoru A	Zásuvka, D-Sub, 9-pinový, přímý
Druh připojení kódování B	Zástrčka, M8, 4-pinový, přímý
Material, konektorový spoj	TPU
Barva, konektory	Černá
Material, rýhovaná matice	CuZn, poniklováno
Kabel	2 m, PVC
Material, plášť	PVC
Barva, plášť	Oranžová
Průměr vedení	5 mm
Průřez vodiče	0,25 mm ²
Stínění	Nestíněno
Dimezované napětí	≤ 35 V
Proudová zatížitelnost	4 A
Certifikace	UL
Krytí	IP67 (EN 60529)
Popis	K propojení konfigurační přípojky se sériovým rozhraním PC
T provozní	Při pevném uložení -40 °C ... +90 °C

Klasifikace

ECl@ss 5.0	19030312
ECl@ss 5.1.4	19030312
ECl@ss 6.0	27060304
ECl@ss 6.2	27060304
ECl@ss 7.0	27060304
ECl@ss 8.0	27060304
ECl@ss 8.1	27060304
ECl@ss 9.0	27060304
ETIM 5.0	EC000830

ETIM 6.0	EC000830
UNSPSC 16.0901	26121604

STRUČNÝ PROFIL SPOLEČNOSTI SICK

Společnost SICK se řadí mezi přední výrobce inteligentních senzorů a sensorových řešení pro průmyslové využití. Jedinečné spektrum výrobků a služeb vytváří optimální základ pro bezpečné a efektivní řízení procesů, ochranu osob před úrazem a zamezení ekologickým škodám.

Získali jsme rozsáhlé zkušenosti v různých odvětvích a známe Vaše procesy a požadavky. Díky inteligentním senzorům jsme tak schopni nabídnout našim zákazníkům právě to, co potřebují. V aplikačních centrech v Evropě, Asii a Severní Americe jsou systémová řešení testována a optimalizována v souladu s požadavky zákazníků. To vše z nás dělá spolehlivého dodavatele a partnera v oblasti vývoje.

Naši nabídku doplňují rozsáhlé služby: SICK LifeTime Services poskytují podporu během celého cyklu životnosti stroje a zajišťují bezpečnost a produktivitu.

To je podstatou „Sensor Intelligence“.

JSME VÁM NABLÍZKU KDEKOLIV NA SVĚTĚ:

Kontaktní osoba a další pobočky → www.sick.com