

Scheda dati

Specifiche



Testa commutatore a camme,
Harmony K, con ghiera 38mm,
plastica, leva nera 35mm, per 22mm

KAA2H

Prezzo: 7,56 EUR

Presentazione

Gamma Prodotto	Harmony Serie K
Tipo Prodotto	Testa funzionamento interruttore a camma
nome componente	KAA
compatibilità prodotto	Corpi per montaggio frontale 12 e 20 A da foro Ø 22 mm
tipo testa di commutazione camma	Con mascherina Ø 38 mm, plastica
tipo di operatore	Nero maniglia, lunghezza = 35 mm
Chiusura a lucchetto manovra rotativa	Senza
presentazione legenda	Con nero opaco legenda

Batterie e tempi di funzionamento

Durata meccanica	1000000 cicli
Larghezza totale CAD	38 mm
Altezza totale CAD	38 mm
Profondità totale CAD	77 mm
lunghezza	35 mm
peso prodotto	0,048 kg
Codice compatibilità	KAA

Ambiente

Trattamento di protezione	TC
Temperatura Ambiente Operativa	-25...55 °C
Temperatura Di Stoccaggio	-40...70 °C
Resistenza agli shock	30 gn conforme a IEC 68-2-27
Resistenza alle vibrazioni	5 gn (f = 10...150 Hz) conforme a IEC 68-2-6
Grado Di Protezione Ip	IP65 conforming to IEC 529 IP65 conforming to NF C 20-010

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	3,5 cm
Confezione 1: larghezza	5,5 cm

Confezione 1: profondità	9,0 cm
Confezione 1: peso	58,0 g
Unità di misura confezione 2	S01
Numero di unità per confezione 2	28
Confezione 2: altezza	15,0 cm
Confezione 2: larghezza	15,0 cm
Confezione 2: profondità	40,0 cm
Confezione 2: peso	1,728 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia 18 months



L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data >](#)

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti >](#)

Use Better

Materiali e imballaggio

Pacchetto con cartone per riciclo	No
Imballaggio senza plastica	No
Regolamento RoHS Cina	Dichiarazione RoHS della Cina

Use Again

Reimballaggio e rifabbricazione

Ritiro	No
--------	----