

USB 3.0 naar SATA Docking Station voor 2,5/3,5-inch Harde Schijven

Product ID: SATDOCKU3S



Het SATDOCKU3S USB 3.0 docking station biedt volledig en rechtsreeks toegang tot elke 2,5 en/of 3,5 inch SATA (SATA, SATA II, SATA III) harde schijf (HDD) of solid state drive (SSD) zonder deze in een computer of externe behuizing te hoeven monteren. Er kunnen schijven met hoge capaciteit (getest met schijven tot 4TB 3,5" en 1TB 2,5") worden gebruikt om de opslag/backup-mogelijkheden van uw computer zeer te verbeteren.

Het docking station kan op een computer worden aangesloten via een USB 3.0 SuperSpeed of USB 2.0-aansluiting en biedt een handige, plug-and-play opslagmogelijkheid waarmee u direct toegang krijgt tot de harde schijf zonder de computer opnieuw te moeten opstarten.

Het docking station ondersteunt de zeer hoge overdrachtsnelheden van USB 3.0 tot wel 5 Gbit/s, wat het de snelste manier maakt om toegang te krijgen tot gegevens op een externe schijf. Verdubbel de waarde van dit docking station met behulp van een SATA-naar-IDE-adapter (SAT2IDEADP), waarmee u elke 2,5 of 3,5 inch IDE harde schijf kunt gebruiken in een sleuf van het SATA docking station.

Om de compatibiliteit met uw computersysteem te garanderen, ondersteunt de SATDOCKU3S alle toonaangevende besturingssystemen, inclusief: Microsoft Windows®, Apple® OSX, Linux en Google Chrome OS™.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Snel toegang tot harde schijven voor het maken van images voor mensen die werken op het gebied van gegevensherstel
- Snel back-up maken van gegevens op een externe harde schijf ter archivering
- Voor technici die regelmatig harde schijven testen of vergelijken (benchmark)
- Maak optimaal gebruik van nieuwe laptops en desktopcomputers met USB 3.0-connectiviteit
- Upgrade van een USB 2.0 dock station naar het snellere USB 3.0

Features

- SuperSpeed USB 3.0 aansluiting met overdrachtsnelheden tot 5 Gbit/s
- High-speed USB 2.0 aansluiting met overdrachtsnelheden tot 480 Mbit/s
- Gepatenteerd eject-mechanisme
- Gecombineerde stroomschakelaar en LED-indicator
- Compatibel met SATA harde schijven versie 1/2/3 (1,5/3,0/6,0 Gbit/s)
- Ondersteunt SATA-harde schijven (HDD) en solid state drives (SSD) met een vormfactor van 2,5 of 3,5 inch
- Ingebouwde bescherming tegen kortsluiting
- Compact bureau-model
- Plug-and-play en hot-swappable

Hardware	Warranty	2 Years
	Aantal stations	1
	Chipsetcode	ASMedia - ASM1053
	Interface	USB 3.0
	Schijfgrootte	2.5in & 3.5in
	Schijftype	SATA
	Ventilator(en)	Nee
Prestaties	Aantal plaatsingen	15,000 Cycles
	Max. schijfcapaciteit	Tot nu toe getest met 3,5 inch harde schijven met 5400 rpm tot 4 TB en 2,5 inch harde schijven met 5400 rpm tot 1 TB
	Type en snelheid	USB 2.0 - 480 Mbit/s USB 3.0 - 5 Gbit/s SATA II (3 Gbps)
	UASP ondersteuning	Nee
Connector(en)	Hostaansluitingen	1 - USB Type-B (9-polig) USB 3.0 Vrouwelijk
	Schijfaansluitingen	1 - SATA data & voeding combinatie (7+15-polig) Contact
Software	Besturingssystemen	OS independent; No software or drivers required
Indicatoren	LED-indicatoren	1 - Power en activiteit (continu- power, knipperend - activiteit)
Voeding	Inclusief voedingsadapter	Inclusief wisselstroomadapter
	Ingangsspanning	110V-240V AC
	Polariteit pin midden	Positief
	Stekkertype	M
	Uitgangsspanning	12 DC
	Uitgangsstroom	2.5A
	Vermogensopname	30
Gebruiksomgeving	Bedrijfstemperatuur	5°C to 80° (41°F to 176°F)
	Opslagtemperatuur	-40°C to 70°C (-40°F to 158°F)
	Vochtigheid	8% - 80% rel. luchtvochtigheid
Fysieke eigenschappen	Breedte product	3.7 in [93 mm]
	Gewicht product	13.8 oz [392 g]

	Hoogte product	2.6 in [65 mm]
	Kleur	Zwart
	Lengte product	5.7 in [145 mm]
	Type behuizing	Kunststof
Verpakkingsinformatie	Verzendgewicht (verpakt)	25.7 oz [728 g]
Wat wordt er meegeleverd	Meegeleverd	1 - USB 3.0 Docking Station 1 - USB 3.0-kabel 1 - universele voedingsadapter (NA,EU,GB,ANZ) 1 - Handleiding

Product appearance and specifications are subject to change without notice.