

## MERKMALE

- Glasklare Transparenz
- Ausgezeichnete Abrieb- und Korrosionseigenschaften
- Gute Flexibilität
- EG-konform für Lebensmittelanwendungen
- Geeignet für den Einsatz mit Alkohol, Benzin, Ölen, Fetten und Lösungsmitteln
- Sehr beständig gegen eine Vielzahl von Säuren und Laugen
- Hergestellt aus cadmiumfreien und silikonfreien Materialien mit einem besonders niedrigen Giftig

## Flexibler PVC-Schlauch von RS Pro, transparent, 16 mm Außendurchmesser, 25 m lang, 144 mm Biegeradius, Alkohol, Fett, Öl,

RS Best.-Nr. 797-366



Professionelle Produkte von RS bieten Ihnen hochwertige Teile in allen Produktkategorien. Unsere Produktpalette wurde von Ingenieuren getestet und bietet eine vergleichbare Qualität wie die führenden Marken, ohne einen Premium-Preis zu zahlen.

### Produktbeschreibung

Dieser transparente PVC-Schlauch von RS PRO eignet sich für eine Vielzahl von Anwendungen, wie z. B. für Niederdruck-Lebensmittel und allgemeine industrielle Umgebungen. Der Schlauch wird aus den besten Materialien mit geringem Giftgehalt gefertigt und bietet ausgezeichnete Transparenz, Flexibilität und Haltbarkeit über einen großen Temperaturbereich hinweg. Der hochflexible Schlauchhalter ist sowohl in offenen als auch in engen Räumen einsetzbar und bietet ausgezeichnete Korrosions- und Abriebeigenschaften. Dieser PVC-Schlauch ist ein Durable und zuverlässiges Werkzeug für jede Anwendung

### Allgemeine

<b>Werkstoff</b>	PVC
<b>Farbe</b>	Transparent
<b>Verstärkt</b>	Nein
<b>Anwendung</b>	Alkohol, Fett, Öl, Benzin, Lösungsmittel, Allgemeine industrielle Anwendungen; Wissenschaft; Pharma; Medizin

### Mechanische

<b>Innendurchmesser</b>	10mm
<b>Außendurchmesser</b>	16mm
<b>Länge</b>	25m
<b>Biegeradius</b>	114mm
<b>Sicherheitsfaktor</b>	3:1

### Betriebsumgebungsspezifikationen

<b>Minimale Betriebstemperatur</b>	-15°C
<b>Maximale Betriebstemperatur</b>	+60°C
<b>Maximaler Betriebsdruck</b>	4bar

## Zulassungen

Konformität/Zertifizierung

RoHS-konform

