

FICHE TECHNIQUE

Glandes de Compression en acier inoxydable – parallèle, conique & filetage M16

(BSP, BSPT, M16)



(Exemple parallèle BSP - 381-7362, voir ci-dessous pour les autres tailles) (Exemple conique BSPT-286-787, voir ci-dessous pour les autres tailles)

- Accessoires de montage pour thermocouple
- Pour répondre à un large éventail de minéraux isolés et autres capteurs de type sonde offerts par RS
- Type de compression male en ligne inox avec écrou et olive
- 1/8", 1/4" » et 1/2" » parallèle BSP ou BSPT coniques threads disponibles. 1/2" filetage M16 aussi disponible.
- Convient à 1,0 mm, 1,5 mm, 2.0 mm, 3,0 mm, 4,0 mm, 4,5 mm, mm 6,0, 8,0 mm, 1/8", 1/4" » ou 3/16" » diamètres de sonde
- Écrous inox également disponibles (voir ci-dessous)

BSP parallèle :

Type	Taille de filetage	Type de filetage	Sondes	Sondes Ø	Allied code	RS order code
St/acier	1/8"	BSP Parallèle	1.0mm		70654828	804-7975
St/acier	1/8"	BSP Parallèle	1.5mm		70643728	381-7334
St/acier	1/8"	BSP Parallèle	3.0mm		70643729	381-7340
St/acier	1/8"	BSP Parallèle	4.0mm		70657784	839-9566
St/acier	1/8"	BSP Parallèle	4.5mm		70657785	839-9569
St/acier	1/8"	BSP Parallèle	6.0mm		70643730	381-7356
St/acier	1/8"	BSP Parallèle	1/4"			110-4476
St/acier	1/8"	BSP Parallèle	1/8"		70657782	839-9557
St/acier	1/8"	BSP Parallèle	3/16"		70657783	839-9563
St/acier	1/4"	BSP Parallèle	3.0mm		70643731	381-7362
St/acier	1/4"	BSP Parallèle	4.5mm		70657786	839-9572
St/acier	1/4"	BSP Parallèle	6.0mm		70643732	381-7378

St/acier	1/4"	BSP Parallèle	1/4"	70657787	839-9575
St/acier	1/4"	BSP Parallèle	3/16"	70657779	839-9547
St/acier	1/2"	BSP Parallèle	3.0mm	70657788	839-9579
St/acier	1/2"	BSP Parallèle	4.5mm	70657791	839-9588
St/acier	1/2"	BSP Parallèle	6.0mm	70643735	381-7407
St/acier	1/2"	BSP Parallèle	8.0mm	70657789	839-9581

BSPT Conique :

Type	Taille de filetage	Type de filetage	Sondes	Sondes Ø	Allied code	RS order code
St/acier	1/8"	BSPT Conique	1.0mm		70654831	804-7984
St/acier	1/8"	BSPT Conique	1.5mm		70637825	286-743
St/acier	1/8"	BSPT Conique	3.0mm		70636461	158-610
St/acier	1/8"	BSPT Conique	4.5mm		70637826	286-759
St/acier	1/8"	BSPT Conique	6.0mm		70657792	839-9591
St/acier	1/8"	BSPT Conique	1/4"			110-4475
St/acier	1/8"	BSPT Conique	1/8"		70657793	839-9594
St/acier	1/8"	BSPT Conique	3/16"		70657794	839-9597
St/acier	1/4"	BSPT Conique	3.0mm		70643733	381-7384
St/acier	1/4"	BSPT Conique	4.5mm		70657796	839-9604
St/acier	1/4"	BSPT Conique	6.0mm		70643734	381-7390
St/acier	1/4"	BSPT Conique	1/4"		70657797	839-9608
St/acier	1/4"	BSPT Conique	1/8"		70657795	839-9601
St/acier	1/4"	BSPT Conique	3/16"		70657790	839-9585
St/acier	1/2"	BSPT Conique	3.0mm		70657777	839-9541
St/acier	1/2"	BSPT Conique	4.5mm		70637828	286-787
St/acier	1/2"	BSPT Conique	6.0mm		70637829	286-793
St/acier	1/2"	BSPT Conique	8.0mm		70657780	839-9550
M16						
St/acier	1/2"	M16	3.0mm		70657800	839-9617
St/acier	1/2"	M16	6.0mm		70657798	839-9610
St/acier	1/2"	M16	8.0mm		70657799	839-9614

Écrous de fixation en acier inoxydable également disponibles :



Thread	Allied code	RS order code
St/acier 1/8" BSPP	70651759	762-1180
St/acier 1/4" BSPP	70651760	762-1184
St/acier 1/2" BSPP	70651762	762-1193