SERIE
94
95
97

finder®
SWITCH TO THE FUTURE

REPORT

NEU

Relaisfassungen Serie 94, 95 und 97 mit Push-In - Klemmen

Die Push-In - Klemmen ermöglichen das schnelle Anschließen von ein- oder mehrdrähtigen Leitungen und bieten eine erhöhte Festigkeit gegenüber Vibrationen.

Zulassungen

CE

(Details auf Anfrage)

- Fassungen mit Push-In - Klemmen für Relaisserien 40, 46 und 55
- Für 1- bis 4 polige Relais und Nennströme von 7 bis 16 A
- Umfangreiches Zubehör:
  - „Variclip" Halte- und Demontagebügel aus Kunststoff sowie Metall-Haltebügel
  - Anzeige- und EMV-Entstörmodule der Serie 99.02, Zeitmodul Typ 86.30
  - 2-, 6- und 8-polige Kammbrücken sowie Bezeichnungsschilder
- Für Tragschiene DIN EN 60715 TH35

Relaisfassungen mit Push-In - Klemmen



Relaisfassungen Typ 94.P3 und 94.P4 / 30,0 mm breit

- Für Relaisserien 55.33 (94.P3), 55.32 und 55.34 (94.P4)
- Zubehör:
  - „Variclip" Halte- und Demontagebügel aus Kunststoff, Typ 094.91.3
  - Metall-Haltebügel, Typ 094.71
  - 2-polige Kammbrücken, Typ 097.42 und Typ 097.52
  - 6-polige Kammbrücke, Typ 094.56
  - Anzeige- und EMV-Entstörmodule, Typ 99.02
  - Zeitmodul, Typ 86.30
  - Beschriftungsschild-Halter, Typ 097.00 und Beschriftungsschild, Typ 060.48

Relaisfassungen Typ 95.P3 und 95.P5 / 17,5 mm breit

- Für Relaisserie 40.31 (95.P3), 40.51, 40.52 und 40.61 (95.P5)
- Zubehör:
  - „Varclip" Halte- und Demontagebügel aus Kunststoff, Typ 095.91.3
  - Metall-Haltebügel, Typ 095.71
  - 2-polige Kammbrücken, Typ 097.42 und 097.52
  - 8-polige Kammbrücke, Typ 097.58
  - Anzeige- und EMV-Entstörmodule, Typ 99.02
  - Zeitmodul, Typ 86.30
  - Beschriftungsschild-Halter, Typ 097.00 und Beschriftungsschild, Typ 060.48



Relaisfassungen Typ 97.P1 und 97.P2 / 17,5 mm breit

- Für Relaisserien 46.61 (97.P1) und 46.52 (97.P2)
- Zubehör:
  - „Varclip" Halte- und Demontagebügel aus Kunststoff, Typ 097.01
  - Metall-Haltebügel, Typ 097.71
  - 2-polige Kammbrücken, Typ 097.42 und 097.52
  - 8-polige Kammbrücke, Typ 097.58
  - Anzeige- und EMV-Entstörmodule, Typ 99.02
  - Zeitmodul, Typ 86.30
  - Beschriftungsschild-Halter, Typ 097.00 und Beschriftungsschild, Typ 060.48

Push-In - Klemmen
Die Push-In - Klemmen ermöglichen das schnelle Anschließen von starren oder mit Aderendhülsen versehenen flexiblen Leitungen. Bei flexiblen Leitungen, die nicht mit Aderendhülsen versehen sind, sind die Klemmen vor dem Einstecken des Drahtes zu öffnen. Die Drahtverbindungen können gelöst werden, nachdem die Klemmen mit dem Schraubendreher geöffnet wurden. Die runden Öffnungen neben den Push-In - Klemmen sind für Prüfspitzen von Meßgeräten.

Ihr FINDER Partner:

Alle aufgeführten Daten dienen der Beschreibung und sind nicht als zugesicherte Eigenschaften im Rechtssinne aufzufassen.
Alle Abbildungen sind unverbindlich. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. 04/2015, ZR94959700 1. Auflage 2.500 Stk.

www.finder.de

FINDER GmbH
Hans-Böckler-Straße 44
D-65468 Trebur-Astheim

Telefon +49 6147 2033-0
Fax +49 6147 2033-377
E-Mail info@finder.de