

Conmutador Switch KVM 2 puertos HDMI USB Audio con Cables Integrados - 1080p

Product ID: SV211HDUA



El conmutador KVM de cables HDMI®, con 2 puertos y control para la conmutación remota y de audio, modelo SV211HDUA, permite controlar dos ordenadores equipados con HDMI y USB mediante un solo conjunto de periféricos: un monitor, un teclado, un ratón y un solo audio.

A fin de ayudar a organizar su escritorio sin sacrificar espacio de trabajo, este compacto conmutador KVM HDMI USB incluye cables integrados que se pueden conectar directamente al sistema, lo cual ocupa un espacio mínimo. El conmutador incluye un botón para control remoto en un cable integrado de 1,5 metros, el cual se puede colocar en un lugar de fácil acceso, además de teclas de acceso rápido para el teclado y software compatible con PC o Mac para conmutar entre sistemas. Para evitar el uso de un adaptador externo de alimentación, este conmutador KVM HDMI se alimenta mediante una conexión USB.

Este conmutador KVM con capacidad para vídeo HDMI ofrece también soporte para resoluciones de alta definición de 1080 p (hasta 1920x1200), lo cual permite el uso de pantallas HDMI grandes para aplicaciones que requieren salida gráfica de alta resolución.

Avalado por la garantía de dos años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Excelente para el control de ordenadores con burn-in tests, liberando el espacio que ocuparían dos monitores, dos teclados y dos ratones en su escritorio
- Perfecto para compartir ordenadores y periféricos conectados ya sea en el hogar o en la oficina
- Control de sistemas dobles para estaciones de trabajo utilizadas por un sólo usuario aumentando la productividad laboral

Features

- Soporte para resoluciones de alta definición (1080 p - 1920x1200)
- Conmutación entre ordenadores a través de un botón, teclas de acceso rápido o software
- Diseño compacto que ocupa mínimo espacio
- Cables KVM integrados y conmutación remota
- Software de conmutación compatible con plataformas para PC y Mac®
- Alimentación por USB – no requiere adaptador de alimentación externo
- Conmutación independiente de audio/micrófono para audio ininterrumpido
- Soporte para audio análogo (3,5 mm) y HDMI
- Soporte para conexión en caliente
- Conmutador remoto en cable de 1,5m (5 pies)

Hardware	Warranty	2 Years
	Cables Incluidos	Sí
	Cantidad de Puertos KVM	2
	Estándares Industriales	HDCP
	Montaje en Rack	No
	Plataformas Admitidas	USB
	Sistema En Cascada	No
	Soporte de Audio	Sí
	Soporte de Pantalla Doble	1
	Tipo de Video PC	HDMI
Rendimiento	Control IP KVM	No
	Especificaciones de Audio	Soporte de audio de 3,5 mm y HDMI
	Hot-Key Selection	Sí
	Soporta OSD y Teclas de Acceso Directo	No
	Soporte para Selección de Puertos	Botón Pulsador, Teclas de Acceso Directo y Software
Conector(es)	Conectores del Host	1 - HDMI (19 pines) Macho 1 - USB Type-A (4 pines) USB 2.0 Macho 2 - Enchufe mini-jack de 3,5mm (3 posiciones) Macho
	Interfaz(ces) de Consola	1 - HDMI (19 pines) Hembra 2 - Enchufe mini-jack de 3,5mm (3 posiciones) Hembra 2 - USB Type-A (4 pines) USB 2.0 Hembra
Software	Compatibilidad OS	Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10 Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016 Mac OS 10.6 to 10.9
Observaciones / Requisitos	Nota	La compatibilidad de sistema operativo se refiere solo al software KVM: el conmutador en sí se puede utilizar sin software en cualquier plataforma
Indicadores	Indicadores LED	1 - Indicador de selección de PC
Requisitos de Energía	Adaptador de Corriente Incluido	Alimentado por USB
Requisitos Ambientales	Humedad	HR 0~90% Sin Condensación
	Temperatura de Almacenamiento	-20°C to 60°C (4°F to 140°F)

	Temperatura Operativa	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Características Físicas	Altura del Producto	0.9 in [23 mm]
	Ancho del Producto	2.6 in [66 mm]
	Color	Negro
	Longitud del Cable	33.5 in [850 mm]
	Longitud del Producto	3.5 in [88 mm]
	Peso del Producto	12.4 oz [350 g]
	Tipo de Gabinete	Plástico
Información de la Caja	Peso (de la Caja) del Envío	16.4 oz [464 g]
Contenido de la Caja	Incluido en la Caja	1 - Conmutador KVM
		1 - CD del Software
		1 - Manual de Instrucciones

Product appearance and specifications are subject to change without notice.